

**THM
EL 12 MM GN 30M**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

**Testreszabott azonosítás: EL**

A MultiMark jelölők végtelen lehetőségei gazdaságos alternatívává teszik őket a hagyományos címkesínekkel vagy különleges címkékkel szemben. Minden adott szélességhez a hossz a szoftverrel pontosan konfigurálható, hogy tökéletesen illeszkedjen az adott jelölőhöz. A címkék egyedi, meghatározott hosszra vágásához vágófejet használunk. Tökéletes a funkcionális blokkokhoz vagy komplett sorkapocs-tömbökhöz való nagy címkék készítéséhez.

A MultiMark előnyei:

- Duplán laminált poliészter
- Számos gyártó berendezésével használható
- Készülékjelölők ismerős kialakítással

Általános rendelési adatok

Típus	EL 12 MM GN 30M
Rendelési szám	2528320000
Verzió	THM, Készülékjelölők, 12, zöld
GTIN (EAN)	4050118539219
Menny.	1 Stück
kompatibilis nyomtató	2448870000 2430920000

**THM
EL 12 MM GN 30M**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méreték és tömegek**

Hossz	30 000 mm	Hossz, inch	1 181,1 inch
Magasság	12 mm	Magasság (coll)	0,472 inch
Mélység	0,1 mm	Mélység (coll)	0,004 inch
Nettó tömeg	107 g		

Általános adatok

Anyag	Poliészter	Halogén	Nem
Hossz	30 000 mm	Ragasztóanyag	Akril ragasztó
Szám tekercsenként	1	Szín	zöld
UL 94 éghetőségi osztály	V-0	UL 969 tanúsítvány	Igen
Változat	halogénmentes, Öntapadós	Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...120 °C

Besorolások

ETIM 6.0	EC001288	eClass 6.2	27-14-91-29
eClass 9.0	27-40-06-29	eClass 9.1	27-40-06-29

Jóváhagyások

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Tervezési adatok	EPLAN
------------------	-----------------------

Adatlap

**THM
EL 12 MM GN 30M**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rajzok

