

**CD-LID 75 GY****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**A kép illusztráció**

Increase your wiring flexibility with our comprehensive range of accessories available from a single source.

**Általános rendelési adatok**

|                |                            |
|----------------|----------------------------|
| Típus          | CD-LID 75 GY               |
| Rendelési szám | <a href="#">2590030000</a> |
| Verzió         | Cable duct cover, 75 mm    |
| GTIN (EAN)     | 4050118600735              |
| Menny.         | 2 m                        |

## CD-LID 75 GY

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méreték és tömegek

|             |          |                  |            |
|-------------|----------|------------------|------------|
| Hossz       | 2 000 mm | Hossz, inch      | 78,74 inch |
| Szélesség   | 75 mm    | Szélesség (coll) | 2,953 inch |
| Nettó tömeg | 195 g    |                  |            |

## General information

|                    |                |                          |      |
|--------------------|----------------|--------------------------|------|
| Anyag              | PVC            | Fedél                    | Igen |
| Felszerelés típusa | Felpattintható | Flexible wiring duct     | Nem  |
| Halogén            | Igen           | Non-tracking             | Igen |
| Szín               | szürke         | UL 94 éghetőségi osztály | V-0  |

## Besorolások

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 6.0   | EC000727    | eClass 6.2 | 27-40-07-03 |
| eClass 9.1 | 27-40-07-76 |            |             |

## Jóváhagyások

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

## Letöltések

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Engineering Data | <a href="#">STEP</a> |
|------------------|----------------------|