

CD 75X50 5/7.5 GY**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

A kép illusztráció

Increase your wiring flexibility with our comprehensive range of accessories available from a single source. The broad range of cable ducts offers you a flexible wire management system in a constant quality. The accurately sized holes in accordance to DIN EN 50085-2-3 enables you a precise installation. Next to wire holding lugs as fixing aid for already installed wires, the optimal closing mechanism provide an easy snapping as well as a safe fit of the lid.

Általános rendelési adatok

Típus	CD 75X50 5/7.5 GY
Rendelési szám	2590150000
Verzió	Cable duct, 75 mm x 50 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 2000 mm
GTIN (EAN)	4050118603163
Menny.	24 m

CD 75X50 5/7.5 GY**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méretetek és tömegek**

Hossz	2 000 mm	Hossz, inch	78,74 inch
Szélesség	50 mm	Szélesség (coll)	1,969 inch
Magasság	75 mm	Magasság (coll)	2,953 inch
Nettó tömeg	563 g		

General information

Anyag	PVC	Fedél	Igen
Felszerelés típusa	becsavart állapotban, Ragasztóval, Szegecselt	Flexible wiring duct	Nem
Halogén	Igen	Non-tracking	Igen
Rés hézag	7,5 mm	Rés szélesség	5 mm
Szín	szürke	UL 94 éghetőségi osztály	V-0
Usable cross-section	3 200 mm ²	Version of side panel	slotted

Besorolások

ETIM 6.0	EC000012	eClass 6.2	27-40-07-03
eClass 9.1	27-40-07-03		

Jóváhagyások

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

LetöltésekEngineering Data [STEP](#)

CD 75X50 5/7.5 GY**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Rajzok