

**CD-HF 50X25 5/7.5 DKG****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Csak egyedi rendeléssel****A kép illusztráció**

Increase your wiring flexibility with our comprehensive range of accessories available from a single source. The broad range of cable ducts offers you a flexible wire management system in a constant quality. The accurately sized of the punched holes in accordance to DIN EN 50085-2-3 enables you a precise installation. Next to wire holding lugs as fixing aid for already installed wires, the optimal closing mechanism provide an easy snapping as well as a safe fit of the lid.

**Általános rendelési adatok**

Típus	CD-HF 50X25 5/7.5 DKG
Rendelési szám	<a href="#">2589980000</a>
Verzió	Halogen-free cable duct, 50 mm x 25 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 2000 mm
GTIN (EAN)	4050118603408
Menny.	52 m

**CD-HF 50X25 5/7.5 DKG****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méreték és tömegek**

Hossz	2 000 mm	Hossz, inch	78,74 inch
Szélesség	25 mm	Szélesség (coll)	0,984 inch
Magasság	50 mm	Magasság (coll)	1,969 inch
Nettó tömeg	213 g		

**General information**

Anyag	PPE	Fedél	Igen
Felszerelés típusa	becsavart állapotban, Ragasztóval, Szegecselt	Flexible wiring duct	Nem
Halogén	Nem	Non-tracking	Igen
Rés hézag	7,5 mm	Rés szélesség	5 mm
Szín	sötétszürke	UL 94 éghetőségi osztály	V-0
Usable cross-section	985 mm <sup>2</sup>	Version of side panel	slotted

**Besorolások**

ETIM 6.0	EC000012	eClass 6.2	27-40-07-03
eClass 9.1	27-40-07-03		

**Jóváhagyások**

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

**Letöltések**

Engineering Data

[STEP](#)

**CD-HF 50X25 5/7.5 DKG**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

