

**CD 75X100 5/7.5 GY****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**A kép illusztráció**

Increase your wiring flexibility with our comprehensive range of accessories available from a single source. The broad range of cable ducts offers you a flexible wire management system in a constant quality. The accurately sizes of the punched holes in accordance to DIN EN 50085-2-3 enables you a precise installation. Next to wire holding lugs as fixing aid for already installed wires, the optimal closing mechanism provide an easy snapping as well as a safe fit of the lid.

**Általános rendelési adatok**

Típus	CD 75X100 5/7.5 GY
Rendelési szám	<a href="#">2590190000</a>
Verzió	Cable duct, 75 mm x 100 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 2000 mm
GTIN (EAN)	4050118603255
Menny.	16 m

**CD 75X100 5/7.5 GY****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méreték és tömegek**

Hossz	2 000 mm	Hossz, inch	78,74 inch
Szélesség	100 mm	Szélesség (coll)	3,937 inch
Magasság	75 mm	Magasság (coll)	2,953 inch
Nettó tömeg	894 g		

**General information**

Anyag	PVC	Fedél	Igen
Felszerelés típusa	becsavart állapotban, Ragasztóval, Szegecselt	Flexible wiring duct	Nem
Halogén	Igen	Non-tracking	Igen
Rés hézag	7,5 mm	Rés szélesség	5 mm
Szín	szürke	UL 94 éghetőségi osztály	V-0
Usable cross-section	6 630 mm <sup>2</sup>	Version of side panel	slotted

**Besorolások**

ETIM 6.0	EC000012	eClass 6.2	27-40-07-03
eClass 9.1	27-40-07-03		

**Jóváhagyások**

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

**Letöltések**

Engineering Data

[STEP](#)

**CD 75X100 5/7.5 GY**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Rajzok**

