

CD-HF 37.5X37.5 5/7.5 DKGY**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Csak egyedi rendeléssel

Increase your wiring flexibility with our comprehensive range of accessories available from a single source. The broad range of cable ducts offers you a flexible wire management system in a constant quality. The accurately sized of the punched holes in accordance to DIN EN 50085-2-3 enables you a precise installation. Next to wire holding lugs as fixing aid for already installed wires, the optimal closing mechanism provide an easy snapping as well as a safe fit of the lid.

Általános rendelési adatok

Típus	CD-HF 37.5X37.5 5/7.5 DKGY
Rendelési szám	2590040000
Verzió	Halogen-free cable duct, 37.5 mm x 37.5 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 2000 mm
GTIN (EAN)	4050118603415
Menny.	48 m

CD-HF 37.5X37.5 5/7.5 DKG**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méreték és tömegek**

Hossz	2 000 mm	Hossz, inch	78,74 inch
Szélesség	37,5 mm	Szélesség (coll)	1,476 inch
Magasság	37,5 mm	Magasság (coll)	1,476 inch
Nettó tömeg	277 g		

General information

Anyag	PPE	Fedél	Igen
Felszerelés típusa	becsavart állapotban, Ragasztóval, Szegecselt	Flexible wiring duct	Nem
Halogén	Nem	Non-tracking	Igen
Rés hézag	7,5 mm	Rés szélesség	5 mm
Szín	sötétszürke	UL 94 éghetőségi osztály	V-0
Usable cross-section	1 125 mm ²	Version of side panel	slotted

Besorolások

ETIM 6.0	EC000012	eClass 6.2	27-40-07-03
eClass 9.1	27-40-07-03		

Jóváhagyások

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

Letöltések

Engineering Data

[STEP](#)

CD-HF 37.5X37.5 5/7.5 DKGY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

