

Tartozékok
CB-R 200/7.5 BLACK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



A kép illusztráció

A kábelkötőket maximális szorítóerő és hosszú élettartam jellemzi. És az acél kábelkötők rendkívüli körülmények, pl. nagy hőmérséklet vagy erős kémiai hatások esetén is tartós rögzítést biztosítanak.

Általános rendelési adatok

Típus	CB-R 200/7.5 BLACK
Rendelési szám	1059210000
Verzió	Kábelkötők, HxSZ: 200 x 7.5 mm, Poliamid 66, 220 N
GTIN (EAN)	4032248806157
Menny.	100 Stück

Tartozékok
CB-R 200/7.5 BLACK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méreték és tömegek**

Szélesség	7,5 mm	Szélesség (coll)	0,295 inch
Magasság	200 mm	Magasság (coll)	7,874 inch
Mélység	2 mm	Mélység (coll)	0,079 inch
Nettó tömeg	1,09 g		

Szerelőanyagok

Anyag	Poliamid 66	Szakítószilárdság	220 N
UL 94 éghetőségi osztály	V-2	Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	85 °C
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C		

Besorolások

ETIM 3.0	EC000046	ETIM 4.0	EC000046
ETIM 5.0	EC000046	ETIM 6.0	EC000046
UNSPSC	39-12-17-03	eClass 6.2	27-14-07-02
eClass 7.1	27-14-07-02	eClass 8.1	27-14-07-02
eClass 9.0	27-14-07-02	eClass 9.1	27-14-07-02

Jóváhagyások

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity	DE PI830000 160627 001
Tervezési adatok	EPLAN, WSCAD

Adatlap**Tartozékok
CB-R 200/7.5 BLACK**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rajzok**Rajz**