

**Ipari Ethernet  
IE-PS-SCRJ1-POF****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



FO SC-RJ dugaszolható csatlakozó az IEC 61754-24 szerint, 2,6 .. 3 mm huzal külső átmérőkhöz

**Általános rendelési adatok**

Típus	IE-PS-SCRJ1-POF
Rendelési szám	<a href="#">1206720000</a>
Verzió	FO-csatlakozó, Csatlakozódugó SCRJ, POF, IP20
GTIN (EAN)	4032248988570
Menny.	10 Stück

**Ipari Ethernet  
IE-PS-SCRJ1-POF**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méretetek és tömegek**

Nettó tömeg	17,9 g
-------------	--------

**Hőmérsékletek**

Páratartalom	0&hellip;93% relatív páratartalom	Üzemi hőmérséklet, max.	80 °C
Üzemi hőmérséklet, min.	-20 °C	Üzemi hőmérséklet	-20 °C...80 °C

**Általános adatok**

1. csatlakozás	SCRJ	2. csatlakozás	Rapid connection system: crimping, cutting
Beillesztési veszteség	≤ 1,0 dB	Dugaszolási ciklusok	1000
Egy vezeték átmérője, max.	2,2 mm	Elemi szál típusa	POF
Ház anyaga, betét	Cink présöntvény	Ház fő anyaga	PC UL 94 V0
Krimphüvely anyaga	Vörösréz, nikkelezett	Kábel kihúzási erő, min.	100 N
Köpenyátmérő, max.	3,6 mm	Nyomórugó anyaga	Nemesacél, rozsdamentes
Porvédő fedél anyaga	TPE	Páratartalom	0&hellip;93% relatív páratartalom
Vezetéktörés-gátló hüvely anyaga	TPE	Védelmi osztály	IP20
Árucikk leírása	Csatlakozódugó SCRJ, POF	Érvéghüvely anyaga	Nikkelezüst, Nyílás 1050 µm

**Szabványok**

Csatlakozó, standard	IEC 61754-24	Tanúsítvány száma (UL)	E477798
----------------------	--------------	------------------------	---------

**Besorolások**

ETIM 4.0	EC001264	ETIM 5.0	EC001264
ETIM 6.0	EC001122	eClass 6.2	27-25-05-04
eClass 7.1	27-25-05-04	eClass 8.1	19-17-01-25
eClass 9.0	19-17-01-22	eClass 9.1	19-07-01-22

**Jóváhagyások**

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
------	----------

**Letöltések**

Brochure/Catalogue	<a href="#">CAT 9 IETH 18/19 EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a>
User Documentation	<a href="#">MAN IE GUIDE DE</a> <a href="#">MAN IE GUIDE EN</a>

**Ipari Ethernet  
IE-PS-SCRJ1-POF**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Rajzok****Méretrajz**