

SAIH-PB-PA-2x1.0(PVC)**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



A Weidmüller a szenzor-aktuátor kábelek széles és átfogó választékát kínálja. Nálunk mindkettőt megtalálja, valamint kábeleket, különböző méretű és hosszúságú busz- és szelepkábeleket is. Ha nem talál egy meghatározott terméket, vagy nem a kívánt hosszban, vegye fel velünk a kapcsolatot.

Általános rendelési adatok

Típus	SAIH-PB-PA-2x1.0(PVC)
Rendelési szám	1232640000
Verzió	Buszvezeték, Pólusszám: 2, árnyékolt: Igen, LED: Nem, Kópeny anyaga: PVC, Halogén: Igen
GTIN (EAN)	4050118016291
Menny.	100 m

SAIH-PB-PA-2x1.0(PVC)**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méreték és tömegek**

Nettó tömeg	77,8 g
-------------	--------

Kábel műszaki adatai

Pólusok száma	2	Érkeresztmetszet	1 mm ²
Outside diameter	8 ± 0.4 mm	árnyékolt	Igen
Szigetelés	PE	Színkód gyűrű	Piros, Zöld
Köpeny anyaga	PVC	Köpeny színe	fekete
Halogén	Igen	Temperature range, moving	-5...60 °C
Temperature range, stationary	-30...80 °C	A következő kábeltartókhöz:	Nem
Hajlítási sugár, min., álló	8 x kábelátmérő	Hajlítási sugár, min., mozgó	8 x kábelátmérő
Hegesztésnek ellenálló	Nem	Hibrid kábel	Nem
Keresztkötéses irradáció	Nem	Konfigurálható kábelhossz	Nem

Besorolások

ETIM 6.0	EC000830	eClass 6.2	27-06-91-90
eClass 7.1	27-06-91-90	eClass 8.1	27-06-91-90
eClass 9.0	27-06-18-05	eClass 9.1	27-06-90-90

Jóváhagyások

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Brochure/Catalogue	CAT 8 SAI 15/16 EN FL FIELDWIRING EN
--------------------	---