

SAIH-3x0,34(PVC)**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



A Weidmüller a szenzor-aktuátor kábelek széles és átfogó választékát kínálja. Nálunk mindkettőt megtalálja, valamint kábeleket, különböző méretű és hosszúságú busz- és szelepkábeleket is. Ha nem talál egy meghatározott terméket, vagy nem a kívánt hosszban, vegye fel velünk a kapcsolatot.

Általános rendelési adatok

Típus	SAIH-3x0,34(PVC)
Rendelési szám	1902160000
Verzió	Érzékelő/beavatkozó vezeték, Pólusok száma : 3, árnyékolt: Nem, Köpeny anyaga: PVC, Halogén: Igen
GTIN (EAN)	4032248515905
Menny.	100 m

SAIH-3x0,34(PVC)**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méreték és tömegek**

Nettó tömeg	34,8 g
-------------	--------

Kábel műszaki adatai

Pólusok száma	3	Érkeresztmetszet	0,34 mm ²
Outside diameter	4.9 ± 0.2 mm	árnyékolt	Nem
Szigetelés	PVC	Színkód gyűrű	Barna, Kék, Fekete
Köpeny anyaga	PVC	Köpeny színe	fekete
Halogén	Igen	Temperature range, moving	-5...80 °C
Temperature range, stationary	-30...80 °C	Külső bevonat az UL AWM stílusnak megfelelően	2464 (80 °C / 300 V)
A következő kábeltartókhöz:	Nem	Csavarási ellenállás	0 °/m
Hegesztésnek ellenálló	Nem	Hibrid kábel	Nem
Keresztkötéses irradáció	Nem	Konfigurálható kábelhossz	Nem

Besorolások

ETIM 3.0	EC000830	ETIM 4.0	EC000830
ETIM 5.0	EC000830	ETIM 6.0	EC000830
UNSPSC	26-12-16-13	eClass 5.1	27-06-91-90
eClass 6.2	27-06-91-90	eClass 7.1	27-06-91-90
eClass 8.1	27-06-91-90	eClass 9.0	27-06-18-05
eClass 9.1	27-06-90-90		

Jóváhagyások

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

Letöltések

Brochure/Catalogue	CAT 8 SAI 15/16 EN FL FIELDWIRING EN
Tervezési adatok	WSCAD