

TERMSERIES
SSR 10-32VDC/0-35VDC 5A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com



A kép illusztráció

A TERMSERIES tartozékok tartalmaznak

- Tartalék relé
- Alap
- Elválasztó lemezek
- Keresztösszekötők
- Tápmódulok

Általános rendelési adatok

Típus	SSR 10-32VDC/0-35VDC 5A
Rendelési szám	1421450000
Verzió	TERMSERIES, Szilárdtest-relé, 1 Záróérintkező (MOS-FET), Névleges vezérlőfeszültség: 10...32 V DC, Névleges kapcsolási feszültség: 0...35 V DC, Folytonos áram: 5 A, Dugaszolható csatlakozás
GTIN (EAN)	4050118235302
Menny.	20 Stück

TERMSERIES
SSR 10-32VDC/0-35VDC 5A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klängenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méreték és tömegek**

Szélesség	12,7 mm	Szélesség (coll)	0,5 inch
Magasság	29 mm	Magasság (coll)	1,142 inch
Mélység	15,7 mm	Mélység (coll)	0,618 inch
Nettó tömeg	9,87 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet, max.	100 °C	Tárolási hőmérséklet, min.	-40 °C
Üzemi hőmérséklet, max.	80 °C	Üzemi hőmérséklet, min.	-20 °C
Üzemi hőmérséklet	-20 °C...80 °C	Tárolási hőmérséklet	-40 °C...100 °C

Hiba valószínűsége

MTTF	1 099 Years
------	-------------

vezérlő oldal

Névleges vezérlőfeszültség	10...32 V DC	Névleges vezérlőáram	3...13 mA
Bekapcsolási / ejtési feszültség	10 V / 8.5 V DC	Állapotjelző	Nem

Terhelés oldal

Névleges kapcsolási feszültség	0...35 V DC	Folytonos áram	5 A
Névleges kapcsolási áram	5 A	Bekapcsolási késleltetés	< 55 µs
Kikapcsolási késleltetés	< 310 µs	Feszültségesés max. terhelésnél	≤ 0,3 V
Szivárgási áram	< 20 µA	Min. kapcsolási áram	1 mA
Védőáramkör, terhelés oldal	Csillapító dióda		

Csatlakozási adatok

Vezetékcsatlakozás-technika	Dugaszolható csatlakozás	Osztás, mm (P)	5 mm
-----------------------------	--------------------------	----------------	------

Általános adatok

Szín	fekete
------	--------

Szigetelések koordinálása

Átütési szilárdság, vezérlő oldal - terhelés oldal	2,5 kV _{eff}	Lökőfeszültség	2,5 kV
--	-----------------------	----------------	--------

Besorolások

ETIM 6.0	EC001504	eClass 6.2	27-14-01-90
eClass 9.0	27-37-16-04	eClass 9.1	27-37-16-04

Jóváhagyások

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Engineering Data	STEP
Tervezési adatok	EPLAN, WSCAD

A létrehozás dátuma 2019. július 24. 12:09:30 CEST


A katalógus állapota 19.07.2019 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

TERMSERIES SSR 10-32VDC/0-35VDC 5A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rajzok

Kapcsolási rajz



View of pins from below

Dimensional drawing

