

**Jelölőrendszerek
THM-TWINMARK****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



A THM TwinMark nyomtató a hőnyomtatás elvén működik és két különálló nyomtatófejjel van ellátva. A két nyomtatófej egymástól függetlenül működik és lehetővé teszi zsugorcsövek kétoldali nyomtatását. A nyomtató kiváló minőséggel nyomtat, és a TwinMark orsóra csévelt zsugorcsöveihez alkalmas.

A felhasználóbarát rendszert az M-Print® PRO szoftver működteti.

- A grafikus LCD minden fontos állapotinformációt megjelenít
- Automatikus pozicionálás, leállítás a margóknál
- A felső és az alsó oldalra azonos vagy eltérő adatok nyomtathatók.
- Együttműködés Weidmüller M-Print® PRO szoftverrel

Általános rendelési adatok

Típus	THM-TWINMARK
Rendelési szám	1140490000
Verzió	Jelölőrendszerek, Hőnyomtató, Hőnyomtatás, 300 dpi, Zsugorcsövek
GTIN (EAN)	4032248922413
Menny.	1 Stück

Jelölőrendszerek THM-TWINMARK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmüller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Szélesség	248 mm	Szélesség (coll)	9,764 inch
Magasság	554 mm	Magasság (coll)	21,811 inch
Mélység	395 mm	Mélység (coll)	15,551 inch
Tömeg	21 Kg	Nettó tömeg	21 000 g

Feliratozó rendszerek

A szállítási terjedelem része	THM TwinMark, Nyomtató driver, Hálózati kábel, Euro-csatlakozó, UK plug, US-dugasz, USB-kábel, Software M-Print [®] PRO, Kézikönyvek (CD), RIBBON MM 110/360 SW ink ribbon, Ink ribbon core	Interfész	USB, Ethernet 10/100 Base T, LAN
Jelölő típusa	Zsugorcsövek	Működtetés újratölthető akkumulátorokkal	Nem
Nyomtatás módja	Hőnyomtatás	Nyomtatási minőség	300 dpi
Nyomtatási sebesség	125 mm/s	Nyomtató driver	Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10
Operációs rendszer	Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10	Potenciálbetáplálás	100...240 V AC
Rendszerkövetelmények	PC with operating system Windows 7, 8 or 10	Szoftver	M-Print [®] PRO
Típus	THM TwinMark nyomtató		

Besorolások

ETIM 3.0	EC000610	ETIM 4.0	EC000610
ETIM 5.0	EC000610	ETIM 6.0	EC000610
UNSPSC	43-17-25-14	eClass 5.1	24-32-11-02
eClass 6.2	19-14-01-04	eClass 7.1	24-32-11-02
eClass 8.1	24-32-11-02	eClass 9.0	24-32-11-90
eClass 9.1	24-32-11-02		

Jóváhagyások

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity	Konformitätserklärung 1140490000_DECLARATION_OF_CONFORMITY.pdf
---	--