

**SAI passzív**  
**SAI-12-F 3P M8 L 15M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmuller.com



A Weidmüller új, vékony M8 csatlakozója. Ezt a termékcsaládot minden csatlakozási pozícióban jelöléssel is el lehet látni. Még a 4-utas, 8-pólusú M12 csatlakozóval felszerelt elosztón is megfelelően nagy méretű a jelölés minden M8 csatlakozási ponton. Továbbá, ez az elosztó sok hagyományos M8 kialakításnál rövidebb.

- Nagyon keskeny, rövid és lapos M8 elosztó.
- A termékcsalád 4-12 M8, 3 vagy 4 pólusú csatlakozóhellyel kapható.
- Kérésre az M8 hibrid változatai is lehetségesek.
- Az M8 termékcsalád tagjain átlós nyílások vannak.

**Általános rendelési adatok**

Típus	SAI-12-F 3P M8 L 15M
Rendelési szám	<a href="#">1234890000</a>
Verzió	SAI passzív, Érzékelő/beavatkozó-passzív elosztó, M8, Fix kábeles változat, 15 m, Igen
GTIN (EAN)	4050118019513
Menny.	1 Stück

**SAI passzív  
SAI-12-F 3P M8 L 15M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méreték és tömegek**

Szélesség	24 mm	Szélesség (coll)	0,945 inch
Magasság	196 mm	Magasság (coll)	7,717 inch
Mélység	18,2 mm	Mélység (coll)	0,717 inch
Nettó tömeg	1 448 g		

**Hőmérsékletek**

Üzemi hőmérséklet -

**Termék környezetvédelmi megfelelése**

REACH SVHC Lead 7439-92-1

**Connection data**

Elosztó kimenet Fix kábeles változat

**General technical data**

Védelmi osztály	IP68	Pólusszám	14
Érintkező aljzatok száma	12	Csatlakozási menet	M8
LED	Igen		

**Technical data cable**

Kábelhossz	15 m	Pólusszám	14
Vezeték keresztmetszet (Szöveg)	12 x 0,34 mm <sup>2</sup> + 2 x 0,75 mm <sup>2</sup>	Külső átmérő	7,7 mm
árnyékolt	Nem	Köpeny anyaga	PUR
Köpeny színe	fekete	Halogén	Nem
Hajlítási sugár, min., mozgó	10 x kábelátmérő	Hajlítási ciklusok	2 millió

**Besorolások**

ETIM 4.0	EC002585	ETIM 5.0	EC002585
ETIM 6.0	EC002585	eClass 6.2	27-06-91-90
eClass 7.1	27-06-91-90	eClass 8.1	27-06-91-90
eClass 9.0	27-44-01-08	eClass 9.1	27-44-01-08

**Jóváhagyások**

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

**Letöltések**


Brochure/Catalogue [FL FIELDWIRING EN](#)

## SAI passzív SAI-12-F 3P M8 L 15M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

# Rajzok

## Méretrajz



Steckplatze	A	B	L	R
4	82	86	57.2	38
6	118	111	83.2	66
8	144	137	109.2	91
10	170	163	135.2	117
12	196	188	161.2	143

## Kapcsolási rajz

