

**Behelyező szerszámok E14 4 A-es betétekhez
VT LCL**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



- 4 mm-es távolságból működik
- A kapacitív módszernek köszönhetően nincs szükség arra, hogy áram folyjon
- Mindössze néhány milliméteres tőrészel észleli az eltakart szakadt huzalokat
- Észleli a feszültséget vezető huzalokat aljzatokban, kábeldobokon, elosztókban stb.
- Kijelzés: hallható jelzés, illetve látható és hallható jelzés
- elemlámpa funkció a VT LCL készülékkel

Általános rendelési adatok

Típus	VT LCL
Rendelési szám	2436670000
Verzió	Vezetékkereső
GTIN (EAN)	4050118450033
Menny.	1 Stück

**Behelyező szerszámok E14 4 A-es betétekhez
VT LCL**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méreték és tömegek**

Szélesség	155 mm	Szélesség (coll)	6,102 inch
Magasság	25 mm	Magasság (coll)	0,984 inch
Mélység	23 mm	Mélység (coll)	0,906 inch
Tömeg	60 g	Nettó tömeg	55,3 g

Termék környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Mérő- és vizsgálókészülék

Akkumulátor típusa	Elem 1,5 V AAA típus	Bevizsgálva és jóváhagyva a következők szerint:	DIN EN 61010-1, DIN EN 61326
DC-feszültség mérési tartomány	1000 V	Kijelző	Vizuális és akusztikus
Mérési tartomány kategória	CAT IV 1000 V	Névleges feszültség, max.	1000 V AC
Névleges feszültség, min.	12 V AC	Védelmi osztály	IP65

Besorolások

ETIM 3.0	EC000494	ETIM 4.0	EC000494
ETIM 5.0	EC000494	ETIM 6.0	EC000494
eClass 6.2	27-20-03-08	eClass 7.1	27-20-03-08
eClass 8.1	27-20-03-08	eClass 9.0	27-20-03-08
eClass 9.1	27-20-03-08		

Jóváhagyások

ROHS Megfelel

Letöltések

User Documentation [Manual](#)