

**FPC (polycarbonate empty enclosure)
MP FPC 20/40****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Rögzítőlemezek, 1,5 mm vastag rozsdamentes acél,
galvanizált

Általános rendelési adatok

Típus	MP FPC 20/40
Rendelési szám	9535940000
Verzió	FPC (polycarbonate empty enclosure), Rögzítőlemez, Rögzítőlemez, Magasság: 160 mm, Szélesség: 360 mm, Mélység: 1.5 mm, Anyag: Lemezacél, galvanizált, ezüst
GTIN (EAN)	4032248009664
Menny.	1 Stück

**FPC (polycarbonate empty enclosure)
MP FPC 20/40**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méretetek és tömegek**

Szélesség	360 mm	Szélesség (coll)	14,173 inch
Magasság	160 mm	Magasság (coll)	6,299 inch
Mélység	1,5 mm	Mélység (coll)	0,059 inch
Nettó tömeg	656 g		

Tartozékok általános információi

Anyag	Lemezacél	Felületi minőség	galvanizált
Rögzítés típusa	becsavar	állapotban	

Általános információ

Anyag	Lemezacél	Felületi minőség	galvanizált
-------	-----------	------------------	-------------

Besorolások

ETIM 3.0	EC000318	ETIM 4.0	EC002620
ETIM 5.0	EC002620	ETIM 6.0	EC000213
UNSPSC	31-16-23-03	eClass 5.1	27-18-92-07
eClass 6.2	27-18-92-61	eClass 7.1	27-18-92-61
eClass 8.1	27-18-92-61	eClass 9.0	27-40-06-39
eClass 9.1	27-18-92-90		

Jóváhagyások

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Brochure/Catalogue	CAT 5 ENCL 17/18 EN
Engineering Data	STEP
Tervezési adatok	EPLAN, WSCAD