

Tartozékok
TS 20/CX10 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Product image**Általános rendelési adatok**

Típus	TS 20/CX10 2M/ST/ZN
Rendelési szám	0316400000
Verzió	Sín, TS 20, foglalat nélkül, Acél, galvanizált
GTIN (EAN)	4032248017331
Menny.	2 m

Tartozékok TS 20/CX10 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méreték és tömegek

Szélesség	20 mm	Szélesség (coll)	0,787 inch
Magasság	10 mm	Magasság (coll)	0,394 inch
Mélység	10 mm	Mélység (coll)	0,394 inch
Nettó tömeg	460 g		

Tartósín

Vastagság	1,5 mm
-----------	--------

Besorolások

ETIM 3.0	EC001285	ETIM 4.0	EC001285
ETIM 5.0	EC001285	ETIM 6.0	EC001285
UNSPSC	31-16-23-03	eClass 5.1	27-18-92-50
eClass 6.2	27-14-11-43	eClass 7.1	27-14-11-43
eClass 8.1	27-14-11-43	eClass 9.0	27-40-06-02
eClass 9.1	27-40-06-02		

Jóváhagyások

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Engineering Data	STEP
Tervezési adatok	EPLAN, WSCAD
User Documentation	StorageConditionsTerminalBlocks