

**KSPMH (Klippon záródugó, MH típus)
KSPMH M16 SSC**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



A főlegesen menetes furatok tömítésére az IP védetség
osztály megőrzéséhez

Általános rendelési adatok

Típus	KSPMH M16 SSC
Rendelési szám	1477820000
Verzió	KSPMH (Klippon záródugó, MH típus), Záródugók, M 16, 16 mm, Nemesacél 1.4404 (316 L)
GTIN (EAN)	4050118285802
Menny.	20 Stück

**KSPMH (Klippon záródugó, MH típus)
KSPMH M16 SSC**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méreték és tömegek**

Hossz	21,5 mm	Hossz, inch	0,846 inch
Nettó tömeg	38,75 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet, max.	200 °C	Üzemi hőmérséklet, min.	-60 °C
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	200 °C	Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-60 °C

Besorolások

ETIM 6.0	EC000451	eClass 6.2	27-14-92-01
eClass 7.1	27-14-92-01	eClass 8.1	27-14-92-01
eClass 9.0	27-14-44-25	eClass 9.1	27-14-44-35

Jóváhagyások

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

Letöltések

Brochure/Catalogue	CAT 5 ENCL 17/18 EN
Engineering Data	STEP
Tervezési adatok	EPLAN, WSCAD