

**Kapocssínek
TS 27X12.5M/ST/F.ZN**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Product image



Általános rendelési adatok

Típus	TS 27X12.5M/ST/F.ZN
Rendelési szám	1802690000
Verzió	Kapocssínek, Sín, DIN EN 60715, Acél
GTIN (EAN)	4032248257201
Menny.	2 m

Kapocssínek
TS 27X12.5M/ST/F.ZN**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méreték és tömegek**

Szélesség	27 mm	Szélesség (coll)	1,063 inch
Magasság	12,5 mm	Magasság (coll)	0,492 inch
Mélység	12,5 mm	Mélység (coll)	0,492 inch
Nettó tömeg	50 g		

Tartósín

Vastagság	2 mm
-----------	------

Besorolások

ETIM 3.0	EC001285	ETIM 4.0	EC001285
ETIM 5.0	EC001285	ETIM 6.0	EC001285
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-06-04
eClass 6.2	27-14-11-43	eClass 7.1	27-14-11-43
eClass 8.1	27-14-11-43	eClass 9.0	27-40-06-02
eClass 9.1	27-40-06-02		

Jóváhagyások

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Brochure/Catalogue	CAT 1 TERM 16/17 EN
Engineering Data	STEP
Tervezési adatok	EPLAN, WSCAD
User Documentation	StorageConditionsTerminalBlocks