

**SAIL-VSA-DS-1.5U****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



A Weidmüller a szelepcsatlakozókat M12 dugaszokkal ellátott csatlakozóvezeték-ként, az egyik oldalon szabad véggel szállíthatja. A szelepcsatlakozó állapotát LED jelzi. Valamennyi szelepcsatlakozó el van látva védőáramkörrel. A Weidmüller termékválasztékában az A, B és C típusú csatlakozók, valamint a DIN és ipari szabványú szelepcsatlakozók egyaránt megtalálhatók. A védettségük csatlakoztatott állapotban IP67. A kivezetés iránya szintén döntő tényező: A Weidmüller 0° változatokat is szállít, azaz, a kábelkivezetés iránya a védőföld-érintkező felé mutat.

**Általános rendelési adatok**

Típus	SAIL-VSA-DS-1.5U
Rendelési szám	<a href="#">1896990150</a>
Verzió	Szelepcsatlakozó, Nyitott kábelvég - szelepcsatlakozó
GTIN (EAN)	4032248739189
Menny.	1 Stück

**SAIL-VSA-DS-1.5U****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méretetek és tömegek**

Nettó tömeg 127 g

**Termék környezetvédelmi megfelelése**

REACH SVHC Lead 7439-92-1

**Kábel műszaki adatai**

Pólusok száma	4 (3 + PE)	Érkeresztmetszet	0,34 mm <sup>2</sup>
Kábelhossz	1,5 m	árnyékolt	Nem
Színkód gyűű	Kék, Barna, Zöld / sárga, Fekete, Fehér	Köpeny anyaga	PUR
Köpeny színe	fekete (RAL 9005-höz hasonló)	Halogén	Nem
Temperature range, moving	-30...90 °C	Temperature range, stationary	-40...90 °C
A következő kábeltartókhöz:	Igen	Csavarási ellenállás	360 °/m
Hajlítási sugár, min., álló	5 x kábelátmérő	Hajlítási sugár, min., mozgó	10 x kábelátmérő
Gyorsulás	5 m/s <sup>2</sup>	Sebesség	200 m/min
Hegesztésnek ellenálló	Nem		

**Általános műszaki adatok**

Változat	Nyitott kábelvég - szelepcsatlakozó	Ház fő anyaga	TPU
Kódolás	A építési forma (18 mm)	Védelmi osztály	IP67, becsavart állapotban
LED	Igen	Névleges feszültség	24 V
Névleges áram	4 A	Ház hőmérsékleti tartománya	-25...+80 °C
Dugaszolási ciklusok	≥ 100	Szennyezés súlyossága	3

**Besorolások**

ETIM 3.0	EC000830	ETIM 4.0	EC000830
ETIM 5.0	EC000830	ETIM 6.0	EC001855
eClass 6.2	27-06-91-90	eClass 7.1	27-06-91-90
eClass 8.1	27-06-91-90	eClass 9.0	27-06-03-12
eClass 9.1	27-06-03-11		

**Jóváhagyások**

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel


**Letöltések**Brochure/Catalogue [FL FIELDWIRING EN](#)

**SAIL-VSA-DS-1.5U**


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Rajzok**

**Méretrajz**



**Méretrajz**



**Kapcsolási rajz**

