

SAI-M23-KSC-1.00-1.5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Rajz

Az M23 kerek dugaszoló csatlakozók nagyszámú összeillesztési ciklust, magas áramtovábbítási kapacitást és magas érintkezősűrűséget nyújtanak minimális méretekkel.

Enclosures, inserts and crimp contacts need to be ordered separately.

Általános rendelési adatok

Típus	SAI-M23-KSC-1.00-1.5
Rendelési szám	1170170000
Verzió	Érzékelő-/beavatkozó dugaszolható csatlakozó, Krimpelhető érintkező
GTIN (EAN)	4032248962310
Menny.	50 Stück

SAI-M23-KSC-1.00-1.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmüller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg	0,2 g
-------------	-------

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet, max.	125 °C	Üzemi hőmérséklet, min.	-40 °C
-------------------------	--------	-------------------------	--------

Termék környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Szabványok

Tanúsítvány száma (UR)	E344862
------------------------	---------

Általános adatok

Csatlakozás típusa	Krimpelhető csatlakozás	Dugaszolási ciklusok	> 1000
Szigetelés erőssége	> 10 ¹⁰ Ω	Vezeték külső átm.	-
Vezeték-keresztmetszet, max.	1 mm ²	Vezeték-keresztmetszet, min.	1,5 mm ²
Érintkező anyaga	Vörösréz-cink ötvözet	Érintkező felület	Aranyozott

Besorolások

ETIM 5.0	EC002635	ETIM 6.0	EC000796
eClass 6.2	27-06-91-90	eClass 7.1	27-06-91-90
eClass 8.1	27-06-91-90	eClass 9.0	27-44-02-92
eClass 9.1	27-44-02-90		

Termékinformáció

Termékinformáció	Enclosures, inserts and crimp contacts need to be ordered separately.
------------------	---

Jóváhagyások

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Brochure/Catalogue	CAT 8 SAI 15/16 EN FL FIELDWIRING EN
--------------------	---