SAIL-VSA-DS-M12G-3.0U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



A Weidmüller a szelepcsatlakozókat M12 dugaszokkal ellátott csatlakozóvezetékként, az egyik oldalon szabad véggel szállíthatja. A szelepcsatlakozó állapotát LED jelzi. Valamennyi szelepcsatlakozó el van látva védőáramkörrel. A Weidmüller termékválasztékában az A, B és C típusú csatlakozók, valamint a DIN és ipari szabványú szelepcsatlakozók egyaránt megtalálhatók. A védettségük csatlakoztatott állapotban IP67. A kivezetés iránya szintén döntő tényező: A Weidmüller 0° változatokat is szállít, azaz, a kábelkivezetés iránya a védőföld-érintkező felé mutat.

Általános rendelési adatok

Típus	SAIL-VSA-DS-M12G-3.0U
Rendelési szám	1316550300
Verzió	, Csatlakozódugó egyenes - szelepcsatlakozó
GTIN (EAN)	4050118119879
Menny.	1 Stück

SAIL-VSA-DS-M12G-3.0U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Nettó tömeg	150 g

Termék környezetvédelmi megfelelősége

REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Kábel műszaki adatai

Pólusok száma	4 (3 + PE)	Érkeresztmetszet	0,34 mm²
Kábelhossz	3 m	árnyékolt	Nem
Színkód gyűrű	Kék, Barna, Zöld / sárga, Fekete, Fehér	Köpeny anyaga	PUR
Halogén	Nem	Temperature range, moving	-30...90 °C
Temperature range, stationary	-40...90 °C	A következő kábeltartókhoz:	Igen
Csavarási ellenállás	360 °/m	Hajlítási sugár, min., álló	5 x kábelátmérő
Hajlítási sugár, min., mozgó	10 x kábelátmérő	Gyorsulás	5 m/s²
Sebesség	200 m/min	Hegesztésnek ellenálló	Nem

Általános műszaki adatok

Változat	Csatlakozódugó egyenes - szelepcsatlakozó	Ház fő anyaga	TPU
Kódolás	A építési forma (18 mm), M12 = A	Védelmi osztály	IP67, becsavart állapotban
LED	Igen	Névleges feszültség	24 V
Névleges áram	4 A	Ház hőmérsékleti tartománya	-25...+80 °C
Dugaszolási ciklusok	≥ 100	Szennyezés súlyossága	3

Besorolások

ETIM 5.0	EC000830	ETIM 6.0	EC001855
eClass 6.2	27-06-91-90	eClass 7.1	27-06-91-90
eClass 8.1	27-06-91-90	eClass 9.0	27-06-03-12
eClass 9.1	27-06-03-11		

Jóváhagyások

Jóváhagyások	
ROHS	Megfelel

Letöltések


Brochure/Catalogue	FL FIELDWIRING EN

SAIL-VSA-DS-M12G-3.0U


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rajzok


Méretrajz




Méretrajz



Póluskiosztás



Póluskiosztás



Vezetékezés

