

**Ipari Ethernet
IE-BHD-V04P**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



PushPull dugaszolható csatlakozó az IEC 61076-3-106 4.
(IEC24702) változat szerint, műanyag, üres ház

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|--|
| Típus | IE-BHD-V04P |
| Rendelési szám | 2027660000 |
| Verzió | Készülékalkizat, 4. változat IEC 61076-3-106 szerint, IP67 |
| GTIN (EAN) | 4050118406061 |
| Menny. | 200 Stück |

**Ipari Ethernet
IE-BHD-V04P**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méreték és tömegek**

| | | | |
|--------------------|--------|-------------|--------|
| Falvastagság, max. | 3,5 mm | Nettó tömeg | 0,01 g |
|--------------------|--------|-------------|--------|

Hőmérsékletek

| | | | |
|-------------------------|----------------|-------------------------|--------|
| Üzemi hőmérséklet, max. | 70 °C | Üzemi hőmérséklet, min. | -40 °C |
| Üzemi hőmérséklet | -40 °C...70 °C | | |

Általános adatok

| | | | |
|-----------------|-------------|--------------------------|-------|
| Ház fő anyaga | PA UL 94 V0 | Szín | Egyéb |
| Tömítés anyaga | NBR | UL 94 éghetőségi osztály | V-0 |
| Védelmi osztály | IP67 | | |

Szabványok

| | | | |
|----------------------|------------------------|---------------------------|---------|
| Csatlakozó, standard | IEC 61076-3-106 Var. 4 | Tanúsítvány száma (cULus) | E471884 |
|----------------------|------------------------|---------------------------|---------|

Besorolások

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001031 | eClass 6.2 | 27-25-05-04 |
| eClass 9.0 | 27-18-27-02 | eClass 9.1 | 27-18-27-02 |

Jóváhagyások

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

Letöltések


| | |
|--------------------|--|
| Brochure/Catalogue | CAT 9 IETH 18/19 EN MB FREECONCONTACT EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN |
| User Documentation | Mounting_instruction_2027660000-IE-BHD-V04P.pdf MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN |

Ipari Ethernet IE-BHD-V04P


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Rajzok

Rajz



Szerelési kivágás



max. Paneldicke: 3,5mm
 max. Panel thickness: 3,5 mm

M2,5 Gewinde darf kein Sackloch sein
 M2.5 threads mustn't go through the panel