

**Klippon POK (polyester empty enclosure)
KLIPPON POK 256012**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

**Klippon® POK – poliészter szekrény**

A Klippon® POK sorozatú üvegszál erősítésű poliészter szekrények kiváló minőségű megoldást kínálnak a villamos alkatrészek védelmére. Ezek a szekrények mindenhol ideálisak, ahol korrózióállóság, ütésállóság és magas védettség a követelmény.

Jellemzők:

- üvegszál erősítésű poliészter
- 17 méret
- Két szabványos szín: szürke (hasonlít a RAL 7001-hez) és fekete (hasonlít a RAL 9011-hez)
- A fedél rozsdamentes acélcsavarokkal keresztfejű / hornyos kialakítással
- Szilikonból vagy kloroprénből öntött tömítés
- A rögzítőfuratok a tömített területen kívül
- A felszerelés közvetlenül a szekrényre vagy egy belső szerelőlapra
- Lehetséges a közvetlen falra szerelés a rögzítőfuratok vagy a szerelőlábak használatával
- Rögzítő menetek a szerelősínre vagy lemezre rögzítéshez
- A Weidmüller ezt a házat a felhasználó igényeit kielégítve tudja gyártani és szállítani, felszerelve az összes szükséges sorkapoccsal és kábel tömszelencével.

Általános rendelési adatok

Típus	KLIPPON POK 256012
Rendelési szám	1305950000
Verzió	Klippon POK (polyester empty enclosure), Üres ház, Magasság: 250 mm, Szélesség: 600 mm, Mélység: 120 mm, Anyag: üvegszál erősítésű poliészter, kezeletlen, polírozott, Ezüstszürke
GTIN (EAN)	4050118108408
Menny.	1 Stück
Szükséges szerszám	9008540000

**Klippon POK (polyester empty enclosure)
KLIPPON POK 256012**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méreték és tömegek**

Szélesség	600 mm	Szélesség (coll)	23,622 inch
Magasság	250 mm	Magasság (coll)	9,842 inch
Legalacsonyabb változat magassága	120 mm	Mélység	120 mm
Mélység (coll)	4,724 inch	Rögzítési méret - szélesség	580 mm
Rögzítési méret - magasság	200 mm	Nettó tömeg	5 420 g

Tanúsítványszámok - tokozat

Certificate no., assembled enclosure (EAC)	RU C-DE.ГБ08.B.01328	Certificate no., empty enclosure (EAC)	RU C-DE.ГБ08.B.00472
Tanúsítvány száma (GERMLLOYD)	TAE00002R2	Tanúsítvány száma (cULus)	E256877

Tartozékok általános információi

Anyag	üvegszál erősítésű poliészter	Anyagvastagság	6,29 mm
Felületi minőség	kezeletlen, polírozott	Rögzítési méret - magasság	200 mm
Rögzítési méret - szélesség	580 mm		

Tömszelencék, bal

M12	32	M16	21
M20	15	M25	8
M32	3	M40	3
M50	2		

Tömszelencék, felső/alsó

M12	96	M16	80
M20	24	M25	20
M32	20	M40	8
M50	6		

Tömszelencék, jobb

M12	32	M16	21
M20	15	M25	8
M32	3	M40	3
M50	2		

függőleges összeállítás

WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	*	WDU 4 / ZDU 4	*
-----------------------------	---	---------------	---

vízszintes összeállítás

WDU 10 / ZDU 10	2x53	WDU 16 / ZDU 16	2x44
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	2x107	WDU 4 / ZDU 4	2x89
WDU 6 / ZDU 6	2x66		

**Klippon POK (polyester empty enclosure)
KLIPPON POK 256012**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Általános információ**

Anyagvastagság	6,29 mm	Burkolat anyagvastagsága	5 mm
Fedélcsavarok nyomatéka		Felhasználási területek	Kikötői berendezések, Gépgyártás, Folyamatirányítás, Közlekedéstechnika
	2,5 Nm	Szabványok	DIN EN 62208 - Üres ház normál
Ház anyagvastagsága	6,29 mm	UL 94 éghetőségi osztály	V-0
Telepítési útmutató	Közvetlen rögzítés, Rögzítőhevederek	Tömítés anyaga	Kloroprén
Anyag	üvegszál erősítésű poliészter	Üzemi hőmérséklet, min.	-40 °C
Felületi minőség	kezeletlen, polírozott	Útésállóság	IK 08 a következő szerint: (IEC 62262 és DIN EN 50102)
Üzemi hőmérséklet, max.	100 °C	Ház kiegészítő	Felszerelés a ház hátfalán keresztül, Rögzítőfülek
Védelmi osztály	IP66		
Fedél kiegészítő	Hornyos / keresztornyos csavarok		

Besorolások

ETIM 5.0	EC002503	ETIM 6.0	EC000261
eClass 6.2	27-18-05-02	eClass 7.1	27-18-05-02
eClass 8.1	27-18-05-02	eClass 9.0	27-18-01-01
eClass 9.1	27-18-92-90		

Jóváhagyások

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity	EU Declaration of Conformity - Klippon POK Empty Enclosures IND - DoC DE PS2401 160412 001ISS01
Brochure/Catalogue	MB KLIPPON ENCL.TECN EN CAT 5 ENCL 17/18 EN FL KLIPPON POK EN FL SHIPBUILDING 2016 EN
Engineering Data	STEP
Tender specification	Klippon POK 256012_1305950000_DE Klippon POK 256012_1305950000_EN
Tervezési adatok	EPLAN, WSCAD
User Documentation	MB KLIPPON ENCL.TECN DE Assembly guidelines - empty enclosures

**Klippon POK (polyester empty enclosure)
KLIPPON POK 256012**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

