

Készülékjelölők
SYMBOL-P. 75X75X75 B/DR**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



A kép illusztráció

A Symbol Pack egy perforált lapokon előnyomtatott elektromos szimbólumokat tartalmazó csomag. Az elektromos rendszerek helyszíni feliratozásához használható átfogó megoldás; rendkívül jól ellenáll az alkil-alkoholoknak és benzéneknek.

Általános rendelési adatok

Típus	SYMBOL-P. 75X75X75 B/DR
Rendelési szám	1741110000
Verzió	Készülékjelölők, Készülékjelölők, 75 x 75 mm, sárga
GTIN (EAN)	4008190964337
Menny.	1 Stück

Készülékjelölők
SYMBOL-P. 75X75X75 B/DR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méretetek és tömegek**

Szélesség	75 mm	Szélesség (coll)	2,953 inch
Magasság	75 mm	Magasság (coll)	2,953 inch
Mélység	0,08 mm	Mélység (coll)	0,003 inch
Nettó tömeg	32 g		

Általános adatok

Anyag	akrilbevonatú szövet	Anyag színe az ellenállás kódja szerint	4
Laponkénti jelölőszám	2	Number of markers per packaging unit	20
Nyomtatott karakterek	Vegyes karakterek	Nyomtatás	Villám háromszögben
Nyomtatás színe	fekete	Ragasztóanyag	Állandó, akril kopolimer
Szélesség	75 mm	Szín	sárga
Változat	Öntapadós	Üzemi hőmérsékleti tartomány	-45...80 °C

Besorolások

ETIM 3.0	EC001288	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001288
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-29
eClass 6.2	27-14-91-29	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-06-29
eClass 9.1	27-40-06-29		

Jóváhagyások

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Tervezési adatok	EPLAN , WSCAD
------------------	---