


Készülékjelölők
SYMBOL-P. 25X25X25 B/DR**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

A kép illusztráció

A Symbol Pack egy perforált lapokon előnyomtatott elektromos szimbólumokat tartalmazó csomag. Az elektromos rendszerek helyszíni feliratozásához használható átfogó megoldás; rendkívül jól ellenáll az alkil-alkoholoknak és benzéneknek.

Általános rendelési adatok

Típus	SYMBOL-P. 25X25X25 B/DR
Rendelési szám	1741090000
Verzió	Készülékjelölők, Készülékjelölők, 25 x 25 mm, sárga
GTIN (EAN)	4008190964313
Menny.	120 Stück

Készülékjelölők
SYMBOL-P. 25X25X25 B/DR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méreték és tömegek**

Szélesség	25 mm	Szélesség (coll)	0,984 inch
Magasság	25 mm	Magasság (coll)	0,984 inch
Mélység	0,08 mm	Mélység (coll)	0,003 inch
Nettó tömeg	0,283 g		

Általános adatok

Anyag	akrilbevonatú szövet	Anyag színe az ellenállás kódja szerint	4
Laponkénti jelölőszám	12	Number of markers per packaging unit	120
Nyomtatott karakterek	Vegyes karakterek	Nyomtatás	Villám háromszögben
Nyomtatás színe	fekete	Ragasztóanyag	Állandó, akril kopolimer
Szélesség	25 mm	Szín	sárga
Változat	Öntapadós	Üzemi hőmérsékleti tartomány	-45...80 °C

Besorolások

ETIM 3.0	EC001288	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001288
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-29
eClass 6.2	27-14-91-29	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-06-29
eClass 9.1	27-40-06-29		

Jóváhagyások

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Tervezési adatok	EPLAN , WSCAD
------------------	---