

SAI-M23-BE-12-G**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Méretrajz

Az M23 kerek dugaszoló csatlakozók nagyszámú összeillesztési ciklust, magas áramtovábbítási kapacitást és magas érintkezősűrűséget nyújtanak minimális méretekkel.

Enclosures, inserts and crimp contacts need to be ordered separately.

Általános rendelési adatok

Típus	SAI-M23-BE-12-G
Rendelési szám	1296730000
Verzió	Érzékelő-/beavatkozó dugaszolható csatlakozó, Betét
GTIN (EAN)	4050118094848
Menny.	1 Stück

SAI-M23-BE-12-G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Nettó tömeg	5 g
-------------	-----

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet, max.	125 °C	Üzemi hőmérséklet, min.	-40 °C
-------------------------	--------	-------------------------	--------

Szabványok

Tanúsítvány száma (UR)	E344862
------------------------	---------

Általános adatok

Csatlakozás típusa	Krimpelhető csatlakozás	Csatlakozási menet	M23
Dugaszolási ciklusok	> 1000	Ház fő anyaga	Hőre lágyuló poliamid, PA 6, PBT
Kivitel	Female reverse rotation	Kódolás	nincs
Névleges feszültség (szöveg)	1 mm contact= 200 V	Névleges áram	1 mm contact = 8 A
Pólusszám	12	Szigetelés erőssége	> 10 ¹⁰ Ω
Vezeték külső átm.	-	Viselkedés tűzben	V-0

Besorolások

ETIM 5.0	EC002635	ETIM 6.0	EC000438
eClass 6.2	27-06-91-90	eClass 7.1	27-06-91-90
eClass 8.1	27-06-91-90	eClass 9.1	27-44-02-05

Termékinformáció

Termékinformáció	Enclosures, inserts and crimp contacts need to be ordered separately.
------------------	---

Jóváhagyások

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Brochure/Catalogue	CAT 8 SAI 15/16 EN FL FIELDWIRING EN
--------------------	---

SAI-M23-BE-12-G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany


Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Rajzok

Méretrajz



Technical data

Table 1. Dimensions of the contactors									
Number of positions	6	7	9		12	16	17	19	
Number of contacts	6	7	8	1	12	16	17	16	3
Contact Ø mm	2	2	1	2	1	1	1	1	1,5