

**SAI-M23-SE-7****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Csapkiosztás**

Az M23 kerek dugaszoló csatlakozók nagyszámú összeillesztési ciklust, magas áramtovábbítási kapacitást és magas érintkezősűrűséget nyújtanak minimális méretekkel.

Enclosures, inserts and crimp contacts need to be ordered separately.

**Általános rendelési adatok**

|                |                                                     |
|----------------|-----------------------------------------------------|
| Típus          | SAI-M23-SE-7                                        |
| Rendelési szám | <a href="#">1170030000</a>                          |
| Verzió         | Érzékelő-/beavatkozó dugaszolható csatlakozó, Betét |
| GTIN (EAN)     | 4032248962143                                       |
| Menny.         | 1 Stück                                             |

## SAI-M23-SE-7

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

|             |     |
|-------------|-----|
| Nettó tömeg | 3 g |
|-------------|-----|

## Hőmérsékletek

|                         |        |                         |        |
|-------------------------|--------|-------------------------|--------|
| Üzemi hőmérséklet, max. | 125 °C | Üzemi hőmérséklet, min. | -40 °C |
|-------------------------|--------|-------------------------|--------|

## Szabványok

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Tanúsítvány száma (UR) | E344862 |
|------------------------|---------|

## Általános adatok

|                              |                         |                     |                                  |
|------------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------------|
| Csatlakozás típusa           | Krimpelhető csatlakozás | Csatlakozási menet  | M23                              |
| Dugaszolási ciklusok         | > 1000                  | Ház fő anyaga       | Hőre lágyuló poliamid, PA 6, PBT |
| Kivitel                      | Male                    | Kódolás             | nincs                            |
| Névleges feszültség (szöveg) | 2 mm contact= 300 V     | Névleges áram       | 2 mm contact= 20 A               |
| Pólusszám                    | 7                       | Szigetelés erőssége | > 10 <sup>10</sup> Ω             |
| Vezeték külső átm.           | -                       | Viselkedés tűzben   | V-0                              |
| Érintkező száma / átmérő     | 7 x 2 mm                |                     |                                  |

## Besorolások

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 5.0   | EC002635    | ETIM 6.0   | EC000438    |
| eClass 6.2 | 27-06-91-90 | eClass 7.1 | 27-06-91-90 |
| eClass 8.1 | 27-06-91-90 | eClass 9.1 | 27-44-02-05 |

## Termékinformáció

|                  |                                                                       |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Termékinformáció | Enclosures, inserts and crimp contacts need to be ordered separately. |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|

## Jóváhagyások

Jóváhagyások



|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

## Letöltések


|                    |                                                                         |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Brochure/Catalogue | <a href="#">CAT 8 SAI 15/16 EN</a><br><a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|

## SAI-M23-SE-7

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rajzok

### Méretrajz



Technical data

| Number of positions | 6 | 7 | 9 |   | 12 | 16 | 17 | 19 |     |
|---------------------|---|---|---|---|----|----|----|----|-----|
| Number of contacts  | 6 | 7 | 8 | 1 | 12 | 16 | 17 | 16 | 3   |
| Contact-ø mm        | 2 | 2 | 1 | 2 | 1  | 1  | 1  | 1  | 1,5 |