

SAI-M23-SE-17-F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg	9,7 g
-------------	-------

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet, max.	125 °C	Üzemi hőmérséklet, min.	-40 °C
-------------------------	--------	-------------------------	--------

Termék környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Szabványok

Tanúsítvány száma (UR)	E344862
------------------------	---------

Általános adatok

Csatlakozás típusa	Forrasztott csatlakozás	Csatlakozási menet	M23
Dugaszolási ciklusok	> 1000	Ház fő anyaga	Hőre lágyuló poliamid, PA 6, PBT
Kódolás	nincs	Névleges áram	8 A
Pólusszám	17	Szigetelés erőssége	> 10 ⁶ mΩ
Vezeték külső átm.	-	Viselkedés tűzben	V-0
Érintkező anyaga	Vörösréz-cink ötvözet	Érintkező felület	Aranyozott
Érintkező száma / átmérő	17 x 1 mm		

Besorolások

ETIM 4.0	EC002635	ETIM 5.0	EC002635
ETIM 6.0	EC000438	eClass 6.2	27-26-07-02
eClass 7.1	27-44-01-02	eClass 8.1	27-44-01-02
eClass 9.1	27-44-02-05		

Termékinformáció

Termékinformáció	Enclosures, inserts and crimp contacts need to be ordered separately.
------------------	---

Jóváhagyások

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Brochure/Catalogue	CAT 8 SAI 15/16 EN FL FIELDWIRING EN
--------------------	---