

## SAI-M23-BE-12-F-PE-G

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Az M23 kerek dugaszoló csatlakozók nagyszámú összeillesztési ciklust, magas áramtovábbítási kapacitást és magas érintkezősűrűséget nyújtanak minimális méretekkel.

Enclosures, inserts and crimp contacts need to be ordered separately.

## Általános rendelési adatok

Típus	SAI-M23-BE-12-F-PE-G
Rendelési szám	<a href="#">1224610000</a>
Verzió	Érzékelő-/beavatkozó dugaszolható csatlakozó
GTIN (EAN)	4050118008432
Menny.	1 Stück

**SAI-M23-BE-12-F-PE-G****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méreték és tömegek**

Nettó tömeg 15 g

**Hőmérsékletek**

Üzemi hőmérséklet, max. 125 °C Üzemi hőmérséklet, min. -40 °C

**Termék környezetvédelmi megfelelése**

REACH SVHC Lead 7439-92-1

**Szabványok**

Tanúsítvány száma (UR) E344862

**Általános adatok**

Csatlakozás típusa	Forrasztott csatlakozás	Csatlakozási menet	M23
Dugaszolási ciklusok	> 1000	Ház fő anyaga	Hőre lágyuló poliamid, PA 6, PBT
Kódolás	nincs	Névleges áram	8 A
Pólusszám	12	Szigetelés erőssége	> 10 <sup>10</sup> Ω
Vezeték külső átm.	-	Viselkedés tűzben	V-0
Érintkező anyaga	Vörösréz-cink ötvözet	Érintkező felület	Aranyozott
Érintkező száma / átmérő	12 x 1 mm		

**Besorolások**

ETIM 4.0	EC002635	ETIM 5.0	EC002635
ETIM 6.0	EC000438	eClass 6.2	27-26-07-02
eClass 7.1	27-44-01-02	eClass 8.1	27-44-01-02
eClass 9.1	27-44-02-05		

**Termékinformáció**

Termékinformáció Enclosures, inserts and crimp contacts need to be ordered separately.

**Jóváhagyások**

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

**Letöltések**Brochure/Catalogue [CAT 8 SAI 15/16 EN](#)  
[FL FIELDWIRING EN](#)