



## SAI-M23-SE-16-F

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmüller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

|             |       |
|-------------|-------|
| Nettó tömeg | 9,4 g |
|-------------|-------|

## Hőmérsékletek

|                         |        |                         |        |
|-------------------------|--------|-------------------------|--------|
| Üzemi hőmérséklet, max. | 125 °C | Üzemi hőmérséklet, min. | -40 °C |
|-------------------------|--------|-------------------------|--------|

## Termék környezetvédelmi megfelelése

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

## Szabványok

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Tanúsítvány száma (UR) | E344862 |
|------------------------|---------|

## Általános adatok

|                      |                         |                          |                                  |
|----------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| Csatlakozás típusa   | Forrasztott csatlakozás | Csatlakozási menet       | M23                              |
| Dugaszolási ciklusok | > 1000                  | Ház fő anyaga            | Hőre lágyuló poliamid, PA 6, PBT |
| Kódolás              | nincs                   | Pólusszám                | 16                               |
| Szigetelés erőssége  | > 10 <sup>6</sup> mΩ    | Vezeték külső átm.       | -                                |
| Viselkedés tűzben    | V-0                     | Érintkező anyaga         | Vörösréz-cink ötvözet            |
| Érintkező felület    | Aranyozott              | Érintkező száma / átmérő | 16 x 1 mm                        |

## Besorolások

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 4.0   | EC002635    | ETIM 5.0   | EC002635    |
| ETIM 6.0   | EC000438    | eClass 6.2 | 27-26-07-02 |
| eClass 7.1 | 27-44-01-02 | eClass 8.1 | 27-44-01-02 |
| eClass 9.1 | 27-44-02-05 |            |             |

## Termékinformáció

|                  |                                                                       |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Termékinformáció | Enclosures, inserts and crimp contacts need to be ordered separately. |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|

## Jóváhagyások

Jóváhagyások



|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

## Letöltések

|                    |                                                                         |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Brochure/Catalogue | <a href="#">CAT 8 SAI 15/16 EN</a><br><a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|