

SAI-M23-SE-9-F-G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Az M23 kerek dugaszoló csatlakozók nagyszámú összeillesztési ciklust, magas áramtovábbítási kapacitást és magas érintkezősűrűséget nyújtanak minimális méretekkel.

Enclosures, inserts and crimp contacts need to be ordered separately.

Általános rendelési adatok

Típus	SAI-M23-SE-9-F-G
Rendelési szám	1224730000
Verzió	Érzékelő-/beavatkozó dugaszolható csatlakozó
GTIN (EAN)	4050118008395
Menny.	1 Stück

SAI-M23-SE-9-F-G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg	8 g
-------------	-----

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet, max.	125 °C	Üzemi hőmérséklet, min.	-40 °C
-------------------------	--------	-------------------------	--------

Termék környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Szabványok

Tanúsítvány száma (UR)	E344862
------------------------	---------

Általános adatok

Csatlakozás típusa	Forrasztott csatlakozás	Csatlakozási menet	M23
Dugaszolási ciklusok	> 1000	Ház fő anyaga	Hőre lágyuló poliamid, PA 6, PBT
Kódolás	nincs	Névleges áram	8 A / 1 mm + 20 A / 2 mm
Pólusszám	9	Szigetelés erőssége	> 10 ¹⁰ Ω
Vezeték külső átm.	-	Viselkedés tűzben	V-0
Érintkező anyaga	Vörösréz-cink ötvözet	Érintkező felület	Aranyozott
Érintkező száma / átmérő	8 x 1 mm + 1 x 2 mm		

Besorolások

ETIM 4.0	EC002635	ETIM 5.0	EC002635
ETIM 6.0	EC000438	eClass 6.2	27-26-07-02
eClass 7.1	27-44-01-02	eClass 8.1	27-44-01-02
eClass 9.1	27-44-02-05		

Termékinformáció

Termékinformáció	Enclosures, inserts and crimp contacts need to be ordered separately.
------------------	---

Jóváhagyások

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Brochure/Catalogue	CAT 8 SAI 15/16 EN FL FIELDWIRING EN
--------------------	---