

**SAIH-CD-2X0.34/0.22-PVC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



A Weidmüller a szenzor-aktuátor kábelek széles és átfogó választékát kínálja. Nálunk mindkettőt megtalálja, valamint kábeleket, különböző méretű és hosszúságú busz- és szelepkábeleket is. Ha nem talál egy meghatározott terméket, vagy nem a kívánt hosszban, vegye fel velünk a kapcsolatot.

**Általános rendelési adatok**

Típus	SAIH-CD-2X0.34/0.22-PVC
Rendelési szám	<a href="#">1232650000</a>
Verzió	Buszvezeték, Pólusszám: 5, árnyékolt: Igen, LED: Nem, Kópeny anyaga: PVC, Halogén: Igen
GTIN (EAN)	4050118016383
Menny.	100 m

**SAIH-CD-2X0.34/0.22-PVC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méreték és tömegek**

Nettó tömeg	52 g
-------------	------

**Kábel műszaki adatai**

Pólusok száma	5	Vezeték keresztmetszet (Szöveg)	2 x 0,34 mm <sup>2</sup> + 2 x 0,22 mm <sup>2</sup>
Outside diameter	7 ± 0.3 mm	árnyékolt	Igen
Szigetelés	PVC	Színkód gyűrű	Fehér, Kék, Piros, Fekete
Köpeny anyaga	PVC	Köpeny színe	fekete
Halogén	Igen	Temperature range, moving	-10...80 °C
Temperature range, stationary	-40...80 °C	Külső bevonat az UL AWM stílusnak megfelelően	2571 (80 °C)
A következő kábeltartókhoz:	Nem	Hajlítási sugár, min., álló	5 x kábelátmérő
Hajlítási sugár, min., mozgó	10 x kábelátmérő	Gyorsulás	5 m/s <sup>2</sup>
Sebesség	180 m/min	Hajlítási ciklusok	3 millió
Hegesztésnek ellenálló	Nem	Hibrid kábel	Nem
Keresztkötéses irradiáció	Nem	Konfigurálható kábelhossz	Nem

**Besorolások**

ETIM 6.0	EC000830	eClass 6.2	27-06-91-90
eClass 7.1	27-06-91-90	eClass 8.1	27-06-91-90
eClass 9.0	27-06-18-05	eClass 9.1	27-06-90-90

**Jóváhagyások**

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

**Letöltések**

Brochure/Catalogue	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>
--------------------	-----------------------------------