

Ipari Ethernet IE-CD-V14MRJ-C-MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Csatlakozó doboz / csatló, kialakítása a FreeCon
PushPull dugaszolható csatlakozók, 14. változat, az IEC
61076-3-117 szerint

Általános rendelési adatok

Típus	IE-CD-V14MRJ-C-MA
Rendelési szám	1068870000
Verzió	Csatlakozódoboz, FreeCon, RJ45, Dugaszolható csatlakozó
GTIN (EAN)	4032248823895
Menny.	1 Stück

**Ipari Ethernet
IE-CD-V14MRJ-C-MA**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méretetek és tömegek**

Nettó tömeg	286,47 g
-------------	----------

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet, max.	70 °C	Üzemi hőmérséklet, min.	-40 °C
Üzemi hőmérséklet	-40 °C...70 °C		

Termék környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Általános adatok

Ház fő anyaga	Alumínium profil, Burkolat: öntött cink betét, nikkelezett	UL 94 éghetőségi osztály	V-0
Védelmi osztály	IP65		

RJ45-összekötő műszaki adatok

Ház alapanyaga (RJ45-összekötő)	Cink présöntvény, PA 66	Kategória (RJ45-összekötő)	Cat.6 _A / E osztály _A (ISO/ IEC 11801 2010)
Szigetelési ellenállás (RJ45-összekötő)	> 500 MΩ	Áramterhelhetőség (RJ45-összekötő)	1 A
Átmeneti ellenállás (RJ45-összekötő)	≤ 20 mΩ	Átütési szilárdság, érintkező – árnyékolás, max. (RJ45-összekötő)	≥ 1500 V DC
Átütési szilárdság, érintkező – érintkező, min. (RJ45-összekötő)	≥ 1000 V DC	Érintkező felület (RJ45-összekötő)	Arany a nikkel felett

Szabványok

Csatlakozó, standard	IEC 61076-3-117 Var. 14, IEC 60603-7-5	Tanúsítvány száma (cULus)	E316369
----------------------	---	---------------------------	---------

Besorolások

ETIM 4.0	EC001262	ETIM 5.0	EC001262
ETIM 6.0	EC000437	eClass 6.2	27-25-05-04
eClass 7.1	27-25-05-04	eClass 8.1	19-17-01-25
eClass 9.0	27-44-02-02	eClass 9.1	27-44-03-92

Jóváhagyások

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
------	----------

**Ipari Ethernet
IE-CD-V14MRJ-C-MA****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Letöltések**Approval/Certificate/Document of
Conformity[DUXR.E316369](#)

Brochure/Catalogue

[CAT 9 IETH 18/19 EN](#)[MB FREECONTACT EN](#)[FL FIELDWIRING EN](#)[PI PROFINET CABLING EN](#)

User Documentation


[MAN IE GUIDE DE](#)[MAN IE GUIDE EN](#)

Ipari Ethernet IE-CD-V14MRJ-C-MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rajzok


Méretrajz



Bottom view


Méretrajz

Méretrajz




Bottom view with mounting foot

Méretrajz



Front view



Side view