

REF 600 33 GY**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

A kép illusztráció

The fluted filter mat of the IP 55 version extends the service life by up to 300% in comparison to conventional filter mats. Thought out details as the functional flap cover enable a fast and tool-less change of the filter mats which saves time and money.

Általános rendelési adatok

Típus	REF 600 33 GY
Rendelési szám	2557850000
Verzió	Exhaust filter, IP33, szürke
GTIN (EAN)	4050118568493
Menny.	1 Stück

REF 600 33 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Szélesség	436 mm	Szélesség (coll)	17,165 inch
Magasság	436 mm	Magasság (coll)	17,165 inch
Mélység	252 mm	Mélység (coll)	9,921 inch
Nettó tömeg	2 500 g		

General data

EMC változat	No	Felszerelés típusa	Felpattintható
Height of installation cut-outs	291 mm	Mounting depth	34 mm
Mounting height	72 mm	Width of installation cut-outs	291 mm
With filter	Nem		

Besorolások

ETIM 6.0	EC002513	eClass 6.2	27-18-07-16
eClass 9.1	27-18-07-06		

Jóváhagyások

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

Letöltések

Engineering Data

[STEP](#)