

THSW 1K -20°+40°C CO**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Filter fans and cabinet heaters are ideally complemented by thermostats and hygrostats. Filter fans and heaters only work when cooling or heating is actually necessary. Because of the demand-oriented thermostats and hygrostats increase the energy efficiency and save costs.

Általános rendelési adatok

Típus	THSW 1K -20°+40°C CO
Rendelési szám	2558170000
Verzió	Temperature switch, szürkésfehér
GTIN (EAN)	4050118568820
Menny.	1 Stück

THSW 1K -20°+40°C CO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Szélesség	37 mm	Szélesség (coll)	1,457 inch
Magasság	59,5 mm	Magasság (coll)	2,343 inch
Mélység	47,5 mm	Mélység (coll)	1,87 inch
Nettó tömeg	70,04 g		

General data

Csatlakozás típusa	Csavaros csatlakozás	Felszerelés típusa	Sín
Kapcsolási feszültség	250 V AC / 30 V DC	Switching current, NC contact	10 A
Switching current, NC contact, inductive load $\cos \varphi = 0.6$	2 A	Switching current, NO contact	5 A
Switching current, NO contact, inductive load $\cos \varphi = 0.6$	2 A	Switching difference	1 K
Switching tolerance	± 3 K	Temperature setting range, max.	40 °C
Temperature setting range, min.	-20 °C	Érintkező kivitele	Váltóérintkező, 1 záróérintkező, 1 nyitóérintkező

Besorolások

ETIM 6.0	EC002014	eClass 6.2	27-18-07-16
eClass 9.1	27-21-07-07		

Jóváhagyások

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity	EU Declaration of Conformity
Engineering Data	STEP
User Documentation	Operating instructions