

**THSW 0°+60°C NC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**A kép illusztráció**

Filter fans and cabinet heaters are ideally complemented by thermostats and hygrostats. Filter fans and heaters only work when cooling or heating is actually necessary. Because of the demand-oriented thermostats and hygrostats increase the energy efficiency and save costs.

**Általános rendelési adatok**

Típus	THSW 0°+60°C NC
Rendelési szám	<a href="#">2558230000</a>
Verzió	Temperature switch, szürkésfehér
GTIN (EAN)	4050118568882
Menny.	1 Stück

## THSW 0°+60°C NC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretek és tömegek

Szélesség	40 mm	Szélesség (coll)	1,575 inch
Magasság	72 mm	Magasság (coll)	2,835 inch
Mélység	36 mm	Mélység (coll)	1,417 inch
Nettó tömeg	50 g		

## General data

Csatlakozás típusa	Csavaros csatlakozás	Felszerelés típusa	Sín
Kapcsolási feszültség	240 V AC	Switching current, NC contact	10 A
Switching current, NC contact, inductive load $\cos \varphi = 0.6$	2 A	Switching difference	<7 K
Switching tolerance	$\pm 4$ K	Temperature setting range, max.	40 °C
Temperature setting range, min.	0,01 °C	Érintkező kivitele	1 nyitóérintkező

## Besorolások

ETIM 6.0	EC002014	eClass 6.2	27-18-07-16
eClass 9.1	27-21-07-07		

## Jóváhagyások

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

## Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity	<a href="#">EU Declaration of Conformity</a>
Engineering Data	<a href="#">STEP</a>
User Documentation	<a href="#">Operating instructions</a>