

THSW 0°+60°C NO/NC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Filter fans and cabinet heaters are ideally complemented by thermostats and hygrostats. Filter fans and heaters only work when cooling or heating is actually necessary. Because of the demand-oriented thermostats and hygrostats increase the energy efficiency and save costs.

Általános rendelési adatok

Típus	THSW 0°+60°C NO/NC
Rendelési szám	2558250000
Verzió	Temperature switch, szürkésfehér
GTIN (EAN)	4050118568905
Menny.	1 Stück

THSW 0°+60°C NO/NC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Szélesség	59 mm	Szélesség (coll)	2,323 inch
Magasság	80,5 mm	Magasság (coll)	3,169 inch
Mélység	38 mm	Mélység (coll)	1,496 inch
Nettó tömeg	100 g		

General data

Csatlakozás típusa	Csavaros csatlakozás	Felszerelés típusa	Sín
Kapcsolási feszültség	250 V AC / 30 V DC	Switching current, NC contact	10 A
Switching current, NC contact, inductive load $\cos \varphi = 0.6$	2 A	Switching current, NO contact	10 A
Switching current, NO contact, inductive load $\cos \varphi = 0.6$	2 A	Switching difference	<7 K
Switching tolerance	± 4 K	Temperature setting range, max.	40 °C
Temperature setting range, min.	0,01 °C	Érintkező kivitele	1 nyitóérintkező, 1 záróérintkező

Besorolások

ETIM 6.0	EC002014	eClass 6.2	27-18-07-16
eClass 9.1	27-21-07-07		

Jóváhagyások

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity	EU Declaration of Conformity
Engineering Data	STEP
User Documentation	Operating instructions