

**FF 65 54/230V BK****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



The filter fans combine a safe and profitable cabinet cooling due to their low energy consumption by maximum air flow. The fluted filter mat of the IP 55 version extends the service life by up to 300% in comparison to conventional filter mats.

**Általános rendelési adatok**

|                |                                        |
|----------------|----------------------------------------|
| Típus          | FF 65 54/230V BK                       |
| Rendelési szám | <a href="#">2556880000</a>             |
| Verzió         | Filter fan, 230 V, 230 V, IP54, fekete |
| GTIN (EAN)     | 4050118567502                          |
| Menny.         | 1 Stück                                |

## FF 65 54/230V BK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmüller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

|             |         |                  |             |
|-------------|---------|------------------|-------------|
| Szélesség   | 320 mm  | Szélesség (coll) | 12,598 inch |
| Magasság    | 320 mm  | Magasság (coll)  | 12,598 inch |
| Mélység     | 157 mm  | Mélység (coll)   | 6,181 inch  |
| Nettó tömeg | 3 200 g |                  |             |

## General data

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |       |             |          |                     |       |                     |       |             |          |                |      |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------|-------------|----------|---------------------|-------|---------------------|-------|-------------|----------|----------------|------|
| Csatlakozás típusa              | Rugós érintkező                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |       |             |          |                     |       |                     |       |             |          |                |      |
| EMC változat                    | No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |       |             |          |                     |       |                     |       |             |          |                |      |
| Felszerelés típusa              | Felpattintható                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |       |             |          |                     |       |                     |       |             |          |                |      |
| Filter class                    | G 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |       |             |          |                     |       |                     |       |             |          |                |      |
| Height of installation cut-outs | 291 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |       |             |          |                     |       |                     |       |             |          |                |      |
| Hálózat                         | <table> <tr> <td>Hálózati frekvencia</td><td>50 Hz</td></tr> <tr> <td>névleges</td><td>80 W</td></tr> <tr> <td>Hálózati frekvencia</td><td>60 Hz</td></tr> <tr> <td>névleges</td><td>100 W</td></tr> </table>                                                                                                            | Hálózati frekvencia | 50 Hz | névleges    | 80 W     | Hálózati frekvencia | 60 Hz | névleges            | 100 W |             |          |                |      |
| Hálózati frekvencia             | 50 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |       |             |          |                     |       |                     |       |             |          |                |      |
| névleges                        | 80 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |       |             |          |                     |       |                     |       |             |          |                |      |
| Hálózati frekvencia             | 60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |       |             |          |                     |       |                     |       |             |          |                |      |
| névleges                        | 100 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |       |             |          |                     |       |                     |       |             |          |                |      |
| Mounting depth                  | 140 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |       |             |          |                     |       |                     |       |             |          |                |      |
| Mounting height                 | 7 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |       |             |          |                     |       |                     |       |             |          |                |      |
| Noise emission                  | 54 dB (A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |       |             |          |                     |       |                     |       |             |          |                |      |
| Névleges AC feszültség          | 230 V AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |       |             |          |                     |       |                     |       |             |          |                |      |
| Supply voltage, max             | 230 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |       |             |          |                     |       |                     |       |             |          |                |      |
| Supply voltage, min.            | 230 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |       |             |          |                     |       |                     |       |             |          |                |      |
| Térfogatáram kimeneti szűrővel  | <table> <tr> <td>Hálózati frekvencia</td><td>50 Hz</td></tr> <tr> <td>Volume flow</td><td>370 m³/h</td></tr> <tr> <td>Exhaust filter</td><td>IP54</td></tr> <tr> <td>Hálózati frekvencia</td><td>60 Hz</td></tr> <tr> <td>Volume flow</td><td>370 m³/h</td></tr> <tr> <td>Exhaust filter</td><td>IP54</td></tr> </table> | Hálózati frekvencia | 50 Hz | Volume flow | 370 m³/h | Exhaust filter      | IP54  | Hálózati frekvencia | 60 Hz | Volume flow | 370 m³/h | Exhaust filter | IP54 |
| Hálózati frekvencia             | 50 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |       |             |          |                     |       |                     |       |             |          |                |      |
| Volume flow                     | 370 m³/h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |       |             |          |                     |       |                     |       |             |          |                |      |
| Exhaust filter                  | IP54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |       |             |          |                     |       |                     |       |             |          |                |      |
| Hálózati frekvencia             | 60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |       |             |          |                     |       |                     |       |             |          |                |      |
| Volume flow                     | 370 m³/h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |       |             |          |                     |       |                     |       |             |          |                |      |
| Exhaust filter                  | IP54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |       |             |          |                     |       |                     |       |             |          |                |      |
| Volume flow, free-blowing       | 480 m³/h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |       |             |          |                     |       |                     |       |             |          |                |      |
| Width of installation cut-outs  | 291 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |       |             |          |                     |       |                     |       |             |          |                |      |
| With filter                     | Igen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |       |             |          |                     |       |                     |       |             |          |                |      |

## Besorolások

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 6.0   | EC000320    | eClass 6.2 | 27-18-07-16 |
| eClass 9.1 | 27-18-07-16 |            |             |

## Jóváhagyások

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

## Letöltések

|                                             |                                              |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Approval/Certificate/Document of Conformity | <a href="#">EU Declaration of Conformity</a> |
| Engineering Data                            | <a href="#">STEP</a>                         |

## FF 65 54/230V BK

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany


Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rajzok

### Graph



### Graph

