

FF 65 55/230V BK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

A kép illusztráció

The filter fans combine a safe and profitable cabinet cooling due to their low energy consumption by maximum air flow. The fluted filter mat of the IP 55 version extends the service life by up to 300% in comparison to conventional filter mats.

Általános rendelési adatok

Típus	FF 65 55/230V BK
Rendelési szám	2556900000
Verzió	Filter fan, 230 V, 230 V, IP55, fekete
GTIN (EAN)	4050118567526
Menny.	1 Stück

FF 65 55/230V BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmüller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Szélesség	320 mm	Szélesség (coll)	12,598 inch
Magasság	320 mm	Magasság (coll)	12,598 inch
Mélység	157 mm	Mélység (coll)	6,181 inch
Nettó tömeg	3 200 g		

General data

Csatlakozás típusa	Rugós érintkező												
EMC változat	No												
Felszerelés típusa	Felpattintható												
Filter class	G 4												
Height of installation cut-outs	291 mm												
Hálózat	<table> <tr> <td>Hálózati frekvencia</td><td>50 Hz</td></tr> <tr> <td>névleges</td><td>80 W</td></tr> <tr> <td>Hálózati frekvencia</td><td>60 Hz</td></tr> <tr> <td>névleges</td><td>100 W</td></tr> </table>	Hálózati frekvencia	50 Hz	névleges	80 W	Hálózati frekvencia	60 Hz	névleges	100 W				
Hálózati frekvencia	50 Hz												
névleges	80 W												
Hálózati frekvencia	60 Hz												
névleges	100 W												
Mounting depth	140 mm												
Mounting height	7 mm												
Noise emission	54 dB (A)												
Névleges AC feszültség	230 V AC												
Supply voltage, max	230 V												
Supply voltage, min.	230 V												
Térfogatáram kimeneti szűrővel	<table> <tr> <td>Hálózati frekvencia</td><td>50 Hz</td></tr> <tr> <td>Volume flow</td><td>380 m³/h</td></tr> <tr> <td>Exhaust filter</td><td>IP55</td></tr> <tr> <td>Hálózati frekvencia</td><td>60 Hz</td></tr> <tr> <td>Volume flow</td><td>380 m³/h</td></tr> <tr> <td>Exhaust filter</td><td>IP55</td></tr> </table>	Hálózati frekvencia	50 Hz	Volume flow	380 m³/h	Exhaust filter	IP55	Hálózati frekvencia	60 Hz	Volume flow	380 m³/h	Exhaust filter	IP55
Hálózati frekvencia	50 Hz												
Volume flow	380 m³/h												
Exhaust filter	IP55												
Hálózati frekvencia	60 Hz												
Volume flow	380 m³/h												
Exhaust filter	IP55												
Volume flow, free-blowing	505 m³/h												
Width of installation cut-outs	291 mm												
With filter	Igen												

Besorolások

ETIM 6.0	EC000320	eClass 6.2	27-18-07-16
eClass 9.1	27-18-07-16		

Jóváhagyások

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity

[EU Declaration of Conformity](#)

Engineering Data


[STEP](#)

FF 65 55/230V BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Rajzok

Graph



Graph

