

FF 66 55/230V GY**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

A kép illusztráció

The filter fans combine a safe and profitable cabinet cooling due to their low energy consumption by maximum air flow. The fluted filter mat of the IP 55 version extends the service life by up to 300% in comparison to conventional filter mats.

Általános rendelési adatok

Típus	FF 66 55/230V GY
Rendelési szám	2556930000
Verzió	Filter fan, 230 V, 230 V, IP55, szürke
GTIN (EAN)	4050118567557
Menny.	1 Stück

FF 66 55/230V GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Szélesség	320 mm	Szélesség (coll)	12,598 inch
Magasság	320 mm	Magasság (coll)	12,598 inch
Mélység	157 mm	Mélység (coll)	6,181 inch
Nettó tömeg	3 200 g		

General data

Csatlakozás típusa	Rugós érintkező		
EMC változat	No		
Felszerelés típusa	Felpattintható		
Filter class	G 4		
Height of installation cut-outs	291 mm		
Hálózat	Hálózati frekvencia	50 Hz	
	névleges	120 W	
	Hálózati frekvencia	60 Hz	
	névleges	160 W	
Mounting depth	150 mm		
Mounting height	7 mm		
Noise emission	63 dB (A)		
Névleges AC feszültség	230 V AC		
Supply voltage, max	230 V		
Supply voltage, min.	230 V		
Térfogatáram kimeneti szűrővel	Hálózati frekvencia	50 Hz	
	Volume flow	490 m ³ /h	
	Exhaust filter	IP55	
	Hálózati frekvencia	60 Hz	
	Volume flow	501 m ³ /h	
	Exhaust filter	IP55	
Volume flow, free-blowing	770 m ³ /h		
Width of installation cut-outs	291 mm		
With filter	Igen		

Besorolások

ETIM 6.0	EC000320	eClass 6.2	27-18-07-16
eClass 9.1	27-18-07-16		

Jóváhagyások

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity	EU Declaration of Conformity
Engineering Data	STEP

A létrehozás dátuma 2019. július 24. 12:44:11 CEST


A katalógus állapota 19.07.2019 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

FF 66 55/230V GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Rajzok

Graph



Graph

