

RH-CBCO 10W 110-250V BK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



The formation of condensation is one of the largest dangers for electrical cabinets. With our cabinet heaters prevention of condensation in the cabinet is guaranteed.

Általános rendelési adatok

Típus	RH-CBCO 10W 110-250V BK
Rendelési szám	2557860000
Verzió	Radiant heating panel, 110 V, 250 V, IP54, fekete
GTIN (EAN)	4050118568509
Menny.	1 Stück

RH-CBCO 10W 110-250V BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méreték és tömegek**

Szélesség	29,5 mm	Szélesség (coll)	1,161 inch
Magasság	45 mm	Magasság (coll)	1,772 inch
Mélység	75 mm	Mélység (coll)	2,953 inch
Nettó tömeg	170 g		

General data

Continuous heat output at 10°C	10 W	Csatlakozás típusa	Pre-assembled cable
Felszerelés típusa	Sín	Supply voltage, max	250 V
Supply voltage, min.	110 V	With room thermostat	Nem

Besorolások

ETIM 6.0	EC000737	eClass 6.2	27-18-07-16
eClass 9.1	27-18-07-10		

Jóváhagyások

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity	EU Declaration of Conformity
Engineering Data	STEP
User Documentation	Operating instructions