

**RH-CBCO 20W 110-250V BK****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**A kép illusztráció**

The formation of condensation is one of the largest dangers for electrical cabinets. With our cabinet heaters prevention of condensation in the cabinet is guaranteed.

**Általános rendelési adatok**

Típus	RH-CBCO 20W 110-250V BK
Rendelési szám	<a href="#">2557870000</a>
Verzió	Radiant heating panel, 110 V, 250 V, IP54, fekete
GTIN (EAN)	4050118568516
Menny.	1 Stück

**RH-CBCO 20W 110-250V BK****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méretetek és tömegek**

Szélesség	29,5 mm	Szélesség (coll)	1,161 inch
Magasság	45 mm	Magasság (coll)	1,772 inch
Mélység	75 mm	Mélység (coll)	2,953 inch
Nettó tömeg	170 g		

**General data**

Continuous heat output at 10°C	20 W	Csatlakozás típusa	Pre-assembled cable
Felszerelés típusa	Sín	Supply voltage, max	250 V
Supply voltage, min.	110 V	With room thermostat	Nem

**Besorolások**

ETIM 6.0	EC000737	eClass 6.2	27-18-07-16
eClass 9.1	27-18-07-10		

**Jóváhagyások**

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

**Letöltések**

Approval/Certificate/Document of Conformity	<a href="#">EU Declaration of Conformity</a>
Engineering Data	<a href="#">STEP</a>
User Documentation	<a href="#">Operating instructions</a>