

RH-CBCO 45W 110-250V**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

A kép illusztráció

The formation of condensation is one of the largest dangers for electrical cabinets. With our cabinet heaters prevention of condensation in the cabinet is guaranteed.

Általános rendelési adatok

Típus	RH-CBCO 45W 110-250V
Rendelési szám	2557900000
Verzió	Radiant heating panel, 110 V, 250 V, ezüst
GTIN (EAN)	4050118568547
Menny.	1 Stück

RH-CBCO 45W 110-250V**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méreték és tömegek**

Szélesség	70 mm	Szélesség (coll)	2,756 inch
Magasság	100 mm	Magasság (coll)	3,937 inch
Mélység	50 mm	Mélység (coll)	1,969 inch
Nettó tömeg	250 g		

General data

Continuous heat output at 10°C	45 W	Csatlakozás típusa	Pre-assembled cable
Felszerelés típusa	Sín	Supply voltage, max	250 V
Supply voltage, min.	110 V	With room thermostat	Nem

Besorolások

ETIM 6.0	EC000737	eClass 6.2	27-18-07-16
eClass 9.1	27-18-07-10		

Jóváhagyások

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity	EU Declaration of Conformity
Engineering Data	STEP