

**THSW 3K 0°+60°C CO****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**A kép illusztráció**

Filter fans and cabinet heaters are ideally complemented by thermostats and hygrostats. Filter fans and heaters only work when cooling or heating is actually necessary. Because of the demand-oriented thermostats and hygrostats increase the energy efficiency and save costs.

**Általános rendelési adatok**

Típus	THSW 3K 0°+60°C CO
Rendelési szám	<a href="#">2558200000</a>
Verzió	Temperature switch, szürkésfehér
GTIN (EAN)	4050118568851
Menny.	1 Stück

## THSW 3K 0°+60°C CO

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretek és tömegek

Szélesség	37 mm	Szélesség (coll)	1,457 inch
Magasság	59,5 mm	Magasság (coll)	2,343 inch
Mélység	47,5 mm	Mélység (coll)	1,87 inch
Nettó tömeg	80 g		

## General data

Csatlakozás típusa	Csavaros csatlakozás	Felszerelés típusa	Sín
Kapcsolási feszültség	250 V AC / 30 V DC	Switching current, NC contact	10 A
Switching current, NC contact, inductive load cos $\varphi = 0.6$	2 A	Switching current, NO contact	5 A
Switching current, NO contact, inductive load cos $\varphi = 0.6$	2 A	Switching difference	3 K
Switching tolerance	$\pm 3$ K	Temperature setting range, max.	40 °C
Temperature setting range, min.	0,01 °C	Érintkező kivitele	Váltóérintkező

## Besorolások

ETIM 6.0	EC002014	eClass 6.2	27-18-07-16
eClass 9.1	27-21-07-07		

## Jóváhagyások

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

## Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity	<a href="#">EU Declaration of Conformity</a>
Engineering Data	<a href="#">STEP</a>
User Documentation	<a href="#">Operating instructions</a>