

THSW 0°+60°C NO**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

A kép illusztráció

Filter fans and cabinet heaters are ideally complemented by thermostats and hygrostats. Filter fans and heaters only work when cooling or heating is actually necessary. Because of the demand-oriented thermostats and hygrostats increase the energy efficiency and save costs.

Általános rendelési adatok

Típus	THSW 0°+60°C NO
Rendelési szám	2558240000
Verzió	Temperature switch, szürkésfehér
GTIN (EAN)	4050118568899
Menny.	1 Stück

THSW 0°+60°C NO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Szélesség	40 mm	Szélesség (coll)	1,575 inch
Magasság	72 mm	Magasság (coll)	2,835 inch
Mélység	36 mm	Mélység (coll)	1,417 inch
Nettó tömeg	50 g		

General data

Csatlakozás típusa	Csavaros csatlakozás	Felszerelés típusa	Sín
Kapcsolási feszültség	240 V AC	Switching current, NO contact	10 A
Switching current, NO contact, inductive load $\cos \varphi = 0.6$	2 A	Switching difference	<7 K
Switching tolerance	± 4 K	Temperature setting range, max.	40 °C
Temperature setting range, min.	0,01 °C	Érintkező kivitele	1 záróérintkező

Besorolások

ETIM 6.0	EC002014	eClass 6.2	27-18-07-16
eClass 9.1	27-21-07-07		

Jóváhagyások

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity	EU Declaration of Conformity
Engineering Data	STEP
User Documentation	Operating instructions