

HYSW 40-90% r.F. CO**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Filter fans and cabinet heaters are ideally complemented by thermostats and hygrostats. Filter fans and heaters only work when cooling or heating is actually necessary. Because of the demand-oriented thermostats and hygrostats increase the energy efficiency and safe costs.

Általános rendelési adatok

Típus	HYSW 40-90% r.F. CO
Rendelési szám	2558270000
Verzió	Humidity switch, IP20, szürkésfehér
GTIN (EAN)	4050118568929
Menny.	1 Stück

HYSW 40-90% r.F. CO**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méretetek és tömegek**

Szélesség	37 mm	Szélesség (coll)	1,457 inch
Magasság	60 mm	Magasság (coll)	2,362 inch
Mélység	55 mm	Mélység (coll)	2,165 inch
Nettó tömeg	50 g		

General data

Beállított érték, relatív páratartalom, max.90 %		Beállított érték, relatív páratartalom, min. 40 %	
Csatlakozás típusa	Csavaros csatlakozás	Felszerelés típusa	Sín
Kapcsolási feszültség	250 V AC / 30 V DC	Switching current, NC contact	2 A
Switching current, NC contact, inductive load $\cos \varphi = 0.6$	0,2 A	Switching current, NO contact	5 A
Switching current, NO contact, inductive load $\cos \varphi = 0.6$	0,2 A	Switching difference	5 %
With humidity switch	Igen	Érintkező kivitele	Váltóérintkező

Besorolások

ETIM 6.0	EC002008	eClass 6.2	27-18-07-16
eClass 9.1	27-21-07-08		

Jóváhagyások

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity	EU Declaration of Conformity
Engineering Data	STEP
User Documentation	Operating instructions