

**Ipari Ethernet
IE-CC-NM-SMAM-2M**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmuller.com

Product image

A kép illusztráció

A Weidmüller ipari Ethernet összetevői jelentik a tökéletes megoldást az ipari automatizálás és az Ethernet-készülékek közötti adatkommunikációhoz. A különböző topológiák és protokollok támogatása miatt sok ipari alkalmazásban használhatók.

A gép- és berendezésgyártás ipari infrastruktúráinak teljes körű szolgáltatójaként az ügyfeleink egyedi igényeinek megfelelő kapcsolók széles választékát kínáljuk. A (konfigurálható és nem konfigurálható) Gigabit kapcsolók és médiakonverterek, a Power-over-Ethernet kapcsolók, WLANmodulok és soros/Ethernet konverterek megfelelnek a legszigorúbb követelményeknek, és megbízható, rugalmas Ethernet-kommunikációt biztosítanak. Passzív termékeink RJ45 és száloptika-csatlakozókból és kábelekből álló kiterjedt választékával a Weidmüller az Ön partnere az ipari Ethernet-megoldások területén.

Általános rendelési adatok

Típus	IE-CC-NM-SMAM-2M
Rendelési szám	1491180000
Verzió	Antennakábel, 1. csatlakozás: N-típusú dugó, 2. csatlakozás: SMA dugó, Hossz: 2 m
GTIN (EAN)	4050118300741
Menny.	1 Stück

**Ipari Ethernet
IE-CC-NM-SMAM-2M**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méreték és tömegek**

Hossz	2 m	Hossz, inch	0,079 inch
Nettó tömeg	120 g		

Termék környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Kábel mechanikai jellemzői és anyagjellemzői

Köpeny anyaga	Polietilén	Köpenyátmérő	4,95 mm
Min. hajlítási sugár, csak egyszer	12,7 mm	Min. hajlítási sugár, ismétlődő	50,8 mm
UV-álló	Igen		

Kábelek elektromos tulajdonságai

Jellemző impedancia 50 Ω

Műszaki adatok

Csatlakozás típusa 1. csatlakozás:, N-típusú dugó, 2. csatlakozás:, SMA dugó

Környezeti feltételek

Tárolási hőmérséklet, max.	85 °C	Tárolási hőmérséklet, min.	-70 °C
Üzemi hőmérséklet, max.	85 °C	Üzemi hőmérséklet, min.	-40 °C

Besorolások

ETIM 6.0	EC001682	eClass 6.2	27-25-92-90
eClass 7.1	27-25-92-90	eClass 8.1	19-17-01-90
eClass 9.0	27-06-03-10	eClass 9.1	27-06-03-10

Jóváhagyások

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

Letöltések

Brochure/Catalogue [CAT 9 IETH 18/19 EN](#)

**Ipari Ethernet
IE-CC-NM-SMAM-2M**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rajzok

Product image



Connection 1: SMA male

Product image



Connection 2: N-type male
