

**Automation Products - u-remote IP67
UR67-PB-78-16DO-12-60M**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Product image**u-remote IP67 PROFIBUS-DP modulok**

M12 vagy 7/8" betáplálás; 30 vagy 60 mm széles ház
 A világszerte több mint 43 millió eszközben megtalálható PROFIBUS a legnépszerűbb terepibusz-megoldás. A gyártási iparban a terepen gyakran a PROFIBUS-DP terméket használják a vezérlők és a szenzorok vagy aktuátorok közötti kommunikáció megvalósítására. A PROFIBUS segítségével egyszerű és költségtakarékos topológiákat és kétirányú kommunikációt hozhat létre, de az eszköz széles körű információs és diagnosztikai funkciókkal is bír, illetve az eszközökhöz tartozó törzsadatfájlok (DMD-fájlok) segítségével szabványos eszköz- és eszközfunkció-integrációt tesz lehetővé.

Általános rendelési adatok

Típus	UR67-PB-78-16DO-12-60M
Rendelési szám	2426400000
Verzió	Automation Products - u-remote IP67, Profibus-DP
GTIN (EAN)	4050118434514

**Automation Products - u-remote IP67
UR67-PB-78-16DO-12-60M**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méreték és tömegek**

Hossz	264,7 mm	Hossz, inch	10,421 inch
Szélesség	59,6 mm	Szélesség (coll)	2,346 inch
Magasság	31 mm	Magasság (coll)	1,22 inch
Nettó tömeg	615 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet, max.	60 °C	Üzemi hőmérséklet, min.	-10 °C
-------------------------	-------	-------------------------	--------

Termék környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Csatlakozások

I/O-csatlakozások	8x M12 hüvely 5 pólusú, A kódolású	Terepi busz (BUSZ BE)	1x M12 csatlakozó 5 pólusú, B kódolású
Terepi busz (BUSZ KI)	1x M12 hüvely 5 pólusú, B kódolású	Tápfeszültség (AUX BE)	1x 7/8" dugasz, 5 pólusú
Tápfeszültség (AUX KI)	1x 7/8" aljzat, 5 pólusú		

Digitális kimenetek

Max. teljes áramkimenet	9 A	Rövidzárlatbiztos	Igen
-------------------------	-----	-------------------	------

Konfiguráció

Rendszer integráció	GSD-fájl
---------------------	----------

Általános adatok

Ház fő anyaga	Cink présöntvény	Tanúsítvány	CE, cULus
UL 94 éghetőségi osztály	UL 94	Védelmi osztály	IP67

Diagnosztika

Csatorna	LED
----------	-----

Terepi busz

Buszrendszer	Profibus-DP	Címzés	Forgó kódoló kapcsolóval (1 – 126)
Átviteli sebesség	max. 12 Mbit/s (automatikus észlelés)		

Tápfeszültség

A modul elektronikus elemeinek teljesítmény-felvétele	60 mA tipikus	Határok	18 V DC ... 30 V DC
Polaritás-felcseréléssel szembeni védelem	Igen	Üzemi feszültség	24 V

**Automation Products - u-remote IP67
UR67-PB-78-16DO-12-60M**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Besorolások**

ETIM 3.0	EC001599	ETIM 5.0	EC001599
ETIM 6.0	EC001597	eClass 6.2	27-24-26-04
eClass 9.0	27-24-26-02	eClass 9.1	27-24-26-02

Jóváhagyások

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity	UR67_EU Declaration of Conformity PN45
Brochure/Catalogue	CAT U_REMOTE 16/17 EN
Engineering Data	STEP
Software	UR67 - GSD files V1.03
Tervezési adatok	EPLAN, WSCAD
User Documentation	MAN UR67 PB MAN UR67 PB EN