

**Ipari Ethernet  
IE-CC-NM-SMAM-4M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Product image**

A kép illusztráció

A Weidmüller ipari Ethernet összetevői jelentik a tökéletes megoldást az ipari automatizálás és az Ethernet-készülékek közötti adatkommunikációhoz. A különböző topológiák és protokollok támogatása miatt sok ipari alkalmazásban használhatók.

A gép- és berendezésgyártás ipari infrastruktúráinak teljes körű szolgáltatójaként az ügyfeleink egyedi igényeinek megfelelő kapcsolók széles választékát kínáljuk. A (konfigurálható és nem konfigurálható) Gigabit kapcsolók és médiakonverterek, a Power-over-Ethernet kapcsolók, WLANmodulok és soros/Ethernet konverterek megfelelnek a legszigorúbb követelményeknek, és megbízható, rugalmas Ethernet-kommunikációt biztosítanak. Passzív termékeink RJ45 és száloptika-csatlakozókból és kábelekből álló kiterjedt választékával a Weidmüller az Ön partnere az ipari Ethernet-megoldások területén.

**Általános rendelési adatok**

|                |   |
|----------------|---|
| Típus          | IE-CC-NM-SMAM-4M  |
| Rendelési szám | <a href="#">1491190000</a>  |
| Verzió         | Antennakábel, 1. csatlakozás: N-típusú dugó, 2. csatlakozás: SMA dugó, Hossz: 4 m |
| GTIN (EAN)     | 4050118300734   |
| Menny.         | 1 Stück   |

**Ipari Ethernet  
IE-CC-NM-SMAM-4M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méreték és tömegek**

|             |       |             |            |
|-------------|-------|-------------|------------|
| Hossz       | 4 m   | Hossz, inch | 0,157 inch |
| Nettó tömeg | 192 g |             |            |

**Termék környezetvédelmi megfelelése**

REACH SVHC Lead 7439-92-1

**Kábel mechanikai jellemzői és anyagjellemzői**

|                                    |            |                                 |         |
|------------------------------------|------------|---------------------------------|---------|
| Köpeny anyaga                      | Polietilén | Köpenyátmérő                    | 4,95 mm |
| Min. hajlítási sugár, csak egyszer | 12,7 mm    | Min. hajlítási sugár, ismétlődő | 50,8 mm |
| UV-álló                            | Igen       |                                 |         |

**Kábelek elektromos tulajdonságai**

Jellemző impedancia 50 Ω

**Műszaki adatok**

Csatlakozás típusa 1. csatlakozás:, N-típusú dugó, 2. csatlakozás:, SMA dugó

**Környezeti feltételek**

|                            |       |                            |        |
|----------------------------|-------|----------------------------|--------|
| Tárolási hőmérséklet, max. | 85 °C | Tárolási hőmérséklet, min. | -70 °C |
| Üzemi hőmérséklet, max.    | 85 °C | Üzemi hőmérséklet, min.    | -40 °C |

**Besorolások**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 6.0   | EC001682    | eClass 6.2 | 27-25-92-90 |
| eClass 7.1 | 27-25-92-90 | eClass 8.1 | 19-17-01-90 |
| eClass 9.0 | 27-06-03-10 | eClass 9.1 | 27-06-03-10 |

**Jóváhagyások**

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

**Letöltések**

Brochure/Catalogue [CAT 9 IETH 18/19 EN](#)

**Ipari Ethernet  
IE-CC-NM-SMAM-4M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Rajzok**

**Product image**



Connection 1: SMA male

**Product image**



Connection 2: N-type male