

**Ipari Ethernet  
IE-CC-NM-SMAM-6M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Product image**

A kép illusztráció

A Weidmüller ipari Ethernet összetevői jelentik a tökéletes megoldást az ipari automatizálás és az Ethernet-készülékek közötti adatkommunikációhoz. A különböző topológiák és protokollok támogatása miatt sok ipari alkalmazásban használhatók.

A gép- és berendezésgyártás ipari infrastruktúráinak teljes körű szolgáltatójaként az ügyfeleink egyedi igényeinek megfelelő kapcsolók széles választékát kínáljuk. A (konfigurálható és nem konfigurálható) Gigabit kapcsolók és médiakonverterek, a Power-over-Ethernet kapcsolók, WLANmodulok és soros/Ethernet konverterek megfelelnek a legszigorúbb követelményeknek, és megbízható, rugalmas Ethernet-kommunikációt biztosítanak. Passzív termékeink RJ45 és száloptika-csatlakozókból és kábelekből álló kiterjedt választékával a Weidmüller az Ön partnere az ipari Ethernet-megoldások területén.

**Általános rendelési adatok**

Típus	IE-CC-NM-SMAM-6M
Rendelési szám	<a href="#">1491210000</a>
Verzió	Antennakábel, 1. csatlakozás: N-típusú dugó, 2. csatlakozás: SMA dugó, Hossz: 6 m
GTIN (EAN)	4050118300758
Menny.	1 Stück

**Ipari Ethernet  
IE-CC-NM-SMAM-6M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmuller.com

**Műszaki adatok****Méreték és tömegek**

Hossz	6 m	Hossz, inch	0,236 inch
Nettó tömeg	223,4 g		

**Termék környezetvédelmi megfelelése**

REACH SVHC Lead 7439-92-1

**Kábel mechanikai jellemzői és anyagjellemzői**

Köpeny anyaga	Polietilén	Köpenyátmérő	4,95 mm
Min. hajlítási sugár, csak egyszer	12,7 mm	Min. hajlítási sugár, ismétlődő	50,8 mm
UV-álló	Igen		

**Kábelek elektromos tulajdonságai**

Jellemző impedancia 50 Ω

**Műszaki adatok**

Csatlakozás típusa 1. csatlakozás:, N-típusú dugó, 2. csatlakozás:, SMA dugó

**Környezeti feltételek**

Tárolási hőmérséklet, max.	85 °C	Tárolási hőmérséklet, min.	-70 °C
Üzemi hőmérséklet, max.	85 °C	Üzemi hőmérséklet, min.	-40 °C

**Besorolások**

ETIM 6.0	EC001682	eClass 6.2	27-25-92-90
eClass 7.1	27-25-92-90	eClass 8.1	19-17-01-90
eClass 9.0	27-06-03-10	eClass 9.1	27-06-03-10

**Jóváhagyások**

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

**Letöltések**

Brochure/Catalogue [CAT 9 IETH 18/19 EN](#)

**Ipari Ethernet  
IE-CC-NM-SMAM-6M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Rajzok**

**Product image**

---



Connection 1: SMA male

---

**Product image**

---



Connection 2: N-type male

---